

그림과 유사



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	VG MS ZE(표준 황동 케이블 글랜드 스트레인 릴리프), 케이블 글랜드, 직선, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1718890000
유형	VG 48-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352110
수량	5 items
배송 상태	단종

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	45 mm	높이 (인치)	1.7716 inch
길이	55 mm	길이 (인치)	2.1654 inch
순중량	452 g		

온도

작동 온도	-20 °C...80 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

일반 정보

케이블 외경, 최대	45 mm	케이블 외경, 최소	35 mm
GWDR 보호 등급	IP65	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-20 °C	나사산 피치	1.59 mm
할로겐	아니요	수용 전선 범위, 탈거용 손잡이, 최대	48 mm
수용 전선 범위, 탈거용 손잡이, 최소	35 mm	AF 크기 1	68 mm
AF 크기 2	64 mm	AF 사이즈	68 mm
보호 등급	IP54	케이블 글랜드	PG, PG 48
기본 재질	황동, 니켈 도금	실 인서트	NBR
실링	NBR	외부 스레드	PG 48
나사선 길이	10 mm	캡 너트용 토크, 최대	6.70 Nm
연결 어댑터용 토크, 최대	10.00 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	10.00 Nm
캡 너트용 토크, 최소	6.70 Nm		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU PG48-MS	버전
주문 번호	1719240000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 48, 5.5 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190352493	
수량	10 ST	

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR PG48-NP	버전
주문 번호	1719630000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, PG 48, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190352899	
수량	5 ST	

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR PG48-PO	버전
주문 번호	1719530000	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, PG 48, 폴리에틸렌
GTIN (EAN)	4008190352790	
수량	5 ST	