




## S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



경사진 2층 핀 헤더는 퍼쇄 측면 또는 플랜지 포함 형태로 제공됩니다(요청 시 개방 측면 핀 헤더). 3.5 mm 핀이 있는 핀 헤더는 웨이브 솔더링을 위해 설계되어 있으며 상자로 포장됩니다. 이 제품은 PCB에 스크류로 고정할 수 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 퍼쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 26, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">1728090000</a>                                                                     |
| 유형         | S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248039586                                                                                  |
| 수량         | 36 items                                                                                       |
| 제품 데이터     | IEC: 250 V / 10 A<br>UL: 150 V / 10 A                                                          |
| 패키징        | 박스                                                                                             |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(UR)             | E60693                  |

### 치수 및 중량

|              |             |         |             |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 깊이           | 14.2 mm     | 깊이 (인치) | 0.5591 inch |
| 높이           | 14 mm       | 높이 (인치) | 0.5512 inch |
| 가장 낮은 버전의 높이 | 10.5 mm     | 너비      | 46.9 mm     |
| 폭 (인치)       | 1.8465 inch | 순중량     | 4.17 g      |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 시스템 사양

|                             |                                      |                           |                       |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 제품군                         | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 B2L/S2L 3.50 - 2층 | 결선 유형                     | 보드 결선                 |
| PCB에 장착                     | THT 용접 결선                            | 피치(mm)(P)                 | 3.50 mm               |
| 피치(인치)(P)                   | 0.138 "                              | 외향 엘보                     | 90°                   |
| 극 수                         | 26                                   | 폴당 용접 핀 수                 | 1                     |
| 솔더 핀 길이(l)                  | 3.5 mm                               | 솔더핀 크기                    | d = 1.0 mm, 8각형       |
| 솔더 구멍 직경(D)                 | 1.3 mm                               | 솔더 구멍 직경 공차(D)            | + 0,1 mm              |
| L1(mm)                      | 42.00 mm                             | L1(인치)                    | 1.654 "               |
| 행 수                         | 1                                    | 핀 시리즈 수량                  | 2                     |
| DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 안전 언플러그/손등 안전 플러그                | DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP20 플러그드/ IP10 언플러그드 |
| 코딩 가능                       | 예                                    | 플러깅 힘/폴, 최대               | 5 N                   |
| 당기는 힘 / 폴, 최대               | 4 N                                  |                           |                       |

### 자재 데이터

|                                           |          |                      |                                  |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|
| 절연재                                       | PBT      | 컬러 코드                | 검정                               |
| 컬러 차트(유사)                                 | RAL 9011 | 절연재 그룹               | IIIa                             |
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL) |                                  |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0      | 접점 재질                | 구리 합금                            |
| 접점 표면                                     | 주석 도금    | 용접 결선의 레이어 구조        | 2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glossy |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C   | 보관 온도, 최대            | 70 °C                            |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C   | 작동 온도, 최대            | 100 °C                           |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -30 °C   | 온도 범위, 설치, 최대        | 100 °C                           |

### IEC 정격데이터

|                        |                        |                     |      |
|------------------------|------------------------|---------------------|------|
| 표준에 따라 시험완료            | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 10 A |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 10 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 9 A  |

## S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

|                                   |        |                                   |              |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)            | 8.5 A  | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2      | 250 V        |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2     | 125 V  | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3     | 80 V         |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2  | 2.5 kV | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 2.5 kV       |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 2.5 kV | 단시간 내전류 저항                        | 3 x 1s, 77 A |

### CSA에 따른 정격 데이터

|                      |                        |                      |                |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 협회(CSA)              | CSA                    | 인증 번호(CSA)           | 200039-1488444 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 150 V                  | 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 5 A            |
| 승인값 참조               | 사양은 최대값. 상세정보 - 승인서 참조 |                      |                |

### UL 1059에 따른 정격 데이터

|                          |                        |                          |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(UR)                   | UR                     | 인증 번호(UR)                | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 150 V                  | 정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059) | 50 V   |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 10 A                   | 정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059) | 10 A   |
| 승인값 참조                   | 사양은 최대값. 상세정보 - 승인서 참조 |                          |        |

### 패키징

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스        | VPE 길이 | 352.00 mm |
| VPE 폭 | 139.00 mm | VPE 높이 | 26.00 mm  |

### 중요 참고 사항

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Spacing between rows: see hole layout</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Diameter of solder eyelet D = 1.3+0.1 mm</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


**S2L 3.50/26/90G 3.5SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

제품 이미지



Dimensional drawing



### 액세서리

#### LED 라이트 가이드



**효율성:** LED와 전면 판넬 사이 링크.  
Floodlight indicator를 사용하면 특별한 설계 없이도 스위칭 상태를 모니터링할 수 있습니다. 플라스틱 광섬유가 굽힘 주변의 표준 LED로부터 발생하는 빛을 커넥터 또는 전면 플레이트를 통해 안내합니다.  
광섬유 요소가 관련 90° 굽힘 수형 커넥터(90° 아웃렛 방향) 뒤에 간단히 고정됩니다. 입사 광선 높이가 다른 버전은 서로 다른 디자인 또는 높이의 LED에 대해 최대 광 효율을 달성합니다.  
**기존 솔루션과 비교한 이점:**

- 전면 판넬 뒤에 추가 LED 회로 보드가 필요하지 않음
- 별도의 장착부가 필요한 "긴 다리" LED가 없음
- 광 효율성 극대화를 위한 굽혀진 광섬유 케이블 라인
- 방출 광선의 원 형태로 인한 복잡하지 않은 전면 플레이트 보어 구멍
- 올바른 기중 거리 및 연면 거리의 용이한 유지
- 더 작은 홀 수로 파티션 가능

**결과:** 간소화된 제조 공정, 비용 절감 및 설계 단순화

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 유형         | S2L/S2C 3.5 FLA 20/10      | 버전                                         |
| 주문 번호      | <a href="#">1699580000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 투광 조명등 디스플레이, 투명, 극 수: |
| GTIN (EAN) | 4008190891350              | 10                                         |
| 수량         | 100 ST                     |                                            |

#### 코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.  
코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.  
코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납품 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.  
회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러그인이 더 이상 일어나지 않습니다.  
**이점:** 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | B2L/S2L 3.50 KO BK BX      | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1849740000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1  |
| GTIN (EAN) | 4032248378203              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |
| 유형         | B2L/S2L 3.50 KO OR BX      | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1849730000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4032248378197              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |