
WS 10/5 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









그림과 유사

WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
주문 번호	<u>1635000000</u>
유형	WS 10/5 MC NE WS
GTIN (EAN)	4008190261948
수량	720 items

WS 10/5 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수	준수		
치수 및 중량				
<u>높이</u>	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch	
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch	
순중량	0.14 g	,		
온도				
작동 온도 범위	-40100 °C			
환경 제품 규정 준수				
C6 MIC 11 6 C 1				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지			
일반 데이터	'			
너비	5 mm			
UL 94 가연성 등급	V-2			
작동 온도 범위, 최대	100 °C			
작동 온도 범위, 최소	-40 °C			
컬러 코드	흰색			
할로겐	아니요			
기본 재질	폴리아미드 66			
인쇄 색상	검정			
인쇄 문자	블랭크			
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard		
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT, MCP E	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Terminal mark	ker		
작동 온도 범위	-40100 °C			
응용 분야/제조사	Weidmueller, Allen-Bradley			

커넥터 마커

피치(mm)(P)	5.00 mm	

분류

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

2 카탈로그 상태 / 도면



WS 10/5 MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



도면

