


VT SF 4/12 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 입증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

버전	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, 흰색
주문 번호	1746030001
유형	VT SF 4/12 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4008190986353
수량	192 items

VT SF 4/12 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	6.1 mm	깊이 (인치)	0.2402 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	5.7 mm	폭 (인치)	0.2244 inch
순중량	0.36 g		

온도

작동 온도 범위 -50...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.004 kg CO2 eq.	

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	9		
인쇄 유형	검은색		
너비	5.7 mm		
UL 94 가연성 등급	V-0		
작동 온도 범위, 최대	120 °C		
작동 온도 범위, 최소	-50 °C		
컬러 코드	흰색		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리아미드 66		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
라벨링 필드의 크기	12 x 5.7 mm		
권장 산업	운송, 기계		
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-50...120 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	4 mm ²
전선 굵기, 최소	2.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	6 mm
컨덕터 O.D., 최소	3.6 mm	컨덕터 O.D.	3.6 - 6 mm
결선된 와이어의 단면적	2.5 - 4 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

도면

