SFC 1/12 MC NE RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







두 가지 장점이 결합된 SlimFix Clip: 고유한 펴쇄 매커니즘은 개방 마커의 손쉬운 설치와 펴쇄 마커의 안정성을 모두 제공합니다. 클립 메커니즘을 통해 도체설치 후에도 마커를 빠르고 편리하게 설치할 수 있습니다. SlimFix Clips은 최대 외경 5 mm의 케이블 및 도체에 적합합니다. 마킹면이 최대 30 mm로 크기 때문에 긴문자열을 사용할 수 있습니다. 재질은 할로겐이 포함되어 있지 않으며 난연 등급 V2를 준수합니다. 장점은 다음과 같습니다.

- 무할로겐 소재
- 가연성 등급 V2
- 공구를 사용하지 않는 빠른 설치
- 입증된 MultiCard 형식의 마커
- 12mm, 21mm 및 30mm 길이 구입 가능 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, 빨간색
	1747320003
유형	SFC 1/12 MC NE RT
GTIN (EAN)	4008190995492
수량	200 items

SFC 1/12 MC NE RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄉ	\mathbf{a}	ı
ᇹ	Ľ	ī

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch
높이	12 mm	 높이 (인치)	0.4724 inch
너비	5.8 mm	폭 (인치)	0.2283 inch
순중량	0.48 g		

온도

잔동 오도 번위	-40	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.003 kg CO2 eq.	

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	2	
인쇄 유형	검은색	
<u>너비</u>	5.8 mm	
UL 94 가연성 등급	V-2	
작동 온도 범위, 최대	100 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	빨간색	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리아미드 66	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard
라벨링 필드의 크기	12 x 4.1 mm	
권장 산업	기계	
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers	
작동 온도 범위	-40100 °C	

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	2.5 mm ²
전선 굵기, 최소	0.75 mm ²	 컨덕터 O.D., 최대	3.5 mm
컨덕터 O.D., 최소	2 mm	 컨덕터 O.D.	2 - 3.5 mm
격서되 아이어의 다면적	0.75 - 2.5 mm ²		

분류

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

카탈로그 상태 / 도면 2



SFC 1/12 MC NE RT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

