

## HDC 04A TOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IP65



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 삼입될 상태, 상단 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 축면의 축면 톱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 11
주문 번호	<a href="#">1652470000</a>
유형	HDC 04A TOLU 1PG11G
GTIN (EAN)	4008190402549
수량	1 items

## HDC 04A TOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

## 치수 및 중량

깊이	26.8 mm	깊이 (인치)	1.0551 inch
높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
너비	36.5 mm	폭 (인치)	1.437 inch
순중량	27 g		

## 온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

화학 내성	물질	아세톤
화학 내성	조건부 내성	
화학 내성	석유 시추	
화학 내성	내성	
화학 내성	디젤	
화학 내성	내성	
화학 내성	에틸 알코올	
화학 내성	내성	
화학 내성	변속기 오일	
화학 내성	내성	
화학 내성	유압유	
화학 내성	내성	
화학 내성	냉각수	
화학 내성	내성	
화학 내성	석유 벤젠	
화학 내성	내성	
화학 내성	땀	
화학 내성	내성	
화학 내성	프리미엄 휘발유	
화학 내성	조건부 내성	
화학 내성	물	
화학 내성	내성	
화학 내성	UV	
화학 내성	불안정	
화학 내성	오존	
화학 내성	불안정	

## 버전

케이블 글랜드 수 상단부/하단부/리드	0 상부	케이블 엔트리 사이즈 커버	PG 11 커버 미포함
-------------------------	---------	-------------------	-----------------

## HDC 04A TOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

조임 토크	0.5 Nm	상단 케이블 인입 수	1
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	상단 케이블 인입, 플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 롱킹 클램프	설계	표준
설치 사이즈	1	케이블 인입	w. 스레드
유형	플러그	클램프 버전	사이드 롱킹 클램프
실링	밀봉 없음	내부 나사산	PG 11
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	1
ModuPlug®에 적합함	아니요		

## 일반 데이터

조임 토크	0.5 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
EMC 하우징	아니요		

## 크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	26.8 mm
총 길이 하우징	26.8 mm	하우징 B의 높이	50 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 04A TOLU 1PG11G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

