

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

#### 일반 주문 데이터

| 버전         | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65,<br>삽입됨 상태, 커플링 하우징, 하단 측면의 측면 록킹<br>클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 21 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주문 번호      | 1657270000                                                                                        |
| 유형         | HDC 16B KBU 1PG21G                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190410322                                                                                     |
| 수량         | 1 items                                                                                           |

1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

| o |
|---|
| ~ |
|   |

승인



| ROHS                  | 준수      |  |
|-----------------------|---------|--|
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |  |
| 인증 번호(cURus)          | E92202  |  |

### 치수 및 중량

| 높이  | 64 mm | 높이 (인치) | 2.5197 inch |
|-----|-------|---------|-------------|
| 너비  | 55 mm | 폭 (인치)  | 2.1654 inch |
| 순중량 | 286 g |         |             |

#### 온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

### 환경 제품 규정 준수

| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                   | 준수, 예외 미존재        |  |  |
|------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane su | fonate 29420-49-3 |  |  |
| SCIP       | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0    | dda3647412f       |  |  |
| 화학 내성      | 물질                           | 아세톤               |  |  |
|            | 화학 내성                        | 조건부 내성            |  |  |
|            | 물질                           | 석유 시추             |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 디젤                |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 에틸 알코올            |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 변속기 오일            |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 유압유               |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 냉각수               |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 석유 벤젠             |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 땀                 |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | 프리미엄 휘발유          |  |  |
|            | 화학 내성                        | 조건부 내성            |  |  |
|            | 물질                           | 물                 |  |  |
|            | 화학 내성                        | 내성                |  |  |
|            | 물질                           | UV                |  |  |
|            | 화학 내성                        | 불안정               |  |  |
|            | 물질                           | 오존                |  |  |
|            | 화학 내성                        | 불안정               |  |  |

#### 버전

| 케이블 엔트리 사이즈 | PG 21 | 상단부/하단부/리드      | 하부 |  |
|-------------|-------|-----------------|----|--|
| 상단 케이블 인입 수 | 1     | <br>측면 케이블 인입 수 | 0  |  |

작성 날짜 27.11.2025 01:41:01 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

| 하우징 디자인     | 커플링 하우징          | 잠금 시스템 디자인       | 하단 측면의 측면 록킹<br>클램프 |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
|             | 표준               | <br>설치 사이즈       | 6                   |
| 케이블 인입      | w. 스레드           | <br>유형           | 커플링 확장              |
| 클램프 버전      | 사이드 록킹 클램프       | <br>실링           | NBR                 |
| 내부 나사산      | PG 21            | <br>컬러(RAL)      | RAL 7035            |
| BG          | 6                | ModuPlug®에 적합함   | 아니요                 |
| 일반 데이터      |                  |                  |                     |
| 하우징 기본 재질   | 주조 알루미늄          | 표면 마감            | 파우더 코팅              |
| 보호 등급       | <br>IP65, 삽입됨 상태 | 표단 하음<br>EMC 하우징 | 아니요                 |
| <u> </u>    | 스테인레스 스틸         |                  | 이어표                 |
| 크기          |                  |                  |                     |
|             |                  |                  |                     |
| 케이블 인입      | w. 스레드           | 폭 하우징 C          | 43 mm               |
| 총 길이 하우징    | 93.3 mm          | 하우징 B의 높이        | 64 mm               |
| 분류          |                  |                  |                     |
|             |                  |                  |                     |
| ETIM 6.0    | EC000437         | ETIM 7.0         | EC000437            |
| ETIM 8.0    | EC000437         | ETIM 9.0         | EC000437            |
| ETIM 10.0   | EC000437         | ECLASS 9.0       | 27-44-02-02         |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02      | ECLASS 10.0      | 27-44-02-02         |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02      | ECLASS 12.0      | 27-44-02-02         |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02      | ECLASS 14.0      | 27-44-02-02         |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02      |                  |                     |
|             |                  |                  |                     |






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

#### 일반 주문 데이터

| 일만 ㅜ군      |                     |                                              |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | HDC 16B TSBU 1PG21G | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1656480000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4008190409494       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,       |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: PG 21                           |
| 유형         | HDC 40D TSBU 1PG21G | 버전                                           |
| 주문 번호      | 1656520000          | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4008190409531       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: PG 21                           |
| 유형         | HDC 40D TSBU 1PG29G | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1656540000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4008190409555       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: PG 29                           |
| 유형         | HDC 40D TSBU 1M32G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1787000000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4032248204243       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 32                            |
| 유형         | HDC 40D TSBU 1M25G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1787010000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4032248204250       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 25                            |
| 유형         | HDC 16B TSBU 1M25G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1788180000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4032248205714       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,       |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 25                            |
| 유형         | HDC 16B TSBU 1M40G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | 1809620000          | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4032248284979       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,       |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 40                            |
| 유형         | HDC 40D TSBU 1M40G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1904800000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 |
| GTIN (EAN) | 4032248521852       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 40                            |
| . –        |                     |                                              |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

#### 후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP

65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

#### 일반 주문 데이터

| 크근구근       | -11-1-1             |                                              |
|------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | HDC 40D TOBU 2M25   | 버전                                           |
| 주문 번호      | 1208380000          | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |
| GTIN (EAN) | 4032248100248       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 25                            |
| 유형         | HDC 16B TOBU 1PG21G | 버전                                           |
| 주문 번호      | 1656590000          | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |
| GTIN (EAN) | 4008190409609       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,       |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: PG 21                           |
| 유형         | HDC 40D TOBU 1PG21G | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1656630000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |
| GTIN (EAN) | 4008190409647       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: PG 21                           |
| 유형         | HDC 40D TOBU 1PG29G | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1656650000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |
| GTIN (EAN) | 4008190409661       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: PG 29                           |
| 유형         | HDC 40D TOBU 1M32G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1787060000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |
| GTIN (EAN) | 4032248204304       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 32                            |
| 유형         | HDC 40D TOBU 1M25G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1787070000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |
| GTIN (EAN) | 4032248204410       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high,     |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 25                            |
| 유형         | HDC 16B TOBU 1M25G  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <u>1788210000</u>   | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단 |
| GTIN (EAN) | 4032248205745       | 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준,       |
| 수량         | 1 ST                | 케이블 엔트리 사이즈: M 25                            |
|            |                     |                                              |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드뮬러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드뮬러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP

65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

#### 일반 주문 데이터

유형 HDC 16B DODQ 4BO 주문 번호 1665260000

GTIN (EAN) 4008190421960

수량

버전

HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 하우징

하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준