

FBC PA M12 M 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



두 I/O 슬레이브 사이 또는 컨트롤과 하나의 I/O 모듈 사이를 결선하는 가장 안정적인 방법은 선조립 케이블을 사용하는 것입니다. 케이블 라인은 PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT 및 이더넷을 포함합니다.

일반 주문 데이터

버전	버스 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12,극 수: 2, 2 m, 핀: 직선형, 차폐: 예, LED: 아니요, 외피 재질: PVC, 할로겐: 예
주문 번호	1785120200
유형	FBC PA M12 M 2M
GTIN (EAN)	4032248194803
수량	1 items

FBC PA M12 M 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량 164 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7

SCIP be1e0a9b-b31e-4729-85aa-0ec2ffffea4

케이블의 기술 사양

케이블 길이	2 m
케이블 캐리어에 적합	아니요
차폐	예
절연	PE
구부림 반경, 최소, 고정	8 x 케이블 직경
구성 가능 케이블 길이	아니요
조사 교차결합	아니요
컬러 코딩	적색, 녹색
용접 비드 내성	아니요
풀 수	2

외피 색상	검정
코어 단면적	1 mm ²
할로겐	예
구부림 반경, 최소, 이동	8 x 케이블 직경
외피 재질	PVC
하이브리드 케이블	아니요
용접 스파크 저항	아니요
온도 범위, 고정	-30...80 °C
온도 범위, 이동	-5...60 °C
외경	8 mm ± 0.4 mm

일반 기술 데이터

코딩	A-코딩
점점 표면	금도금
버전	핀, 직선형
절연 저항	108 Ω
공칭 전압	100 V
플러그 주기	≥ 100
점퍼 연결	아니요
하우징의 온도 범위	-25...+80 °C

결선 나사산	M12
LED	아니요
하우징 기본 재질	PUR
점점 재질	Ni/Au
보호 등급	IP67
오염 심각도	3
나사선 링 재질	황동, 니켈 도금
조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm

전기 속성

절연 저항 108 Ω

공칭 전압 100 V

플러그, 우

플러그 우측 자유 컨ектор 앤드

플러그, 좌

플러그 좌측 M12, A-코딩, IP67, 수형
점점, 직선, 플라스틱, 차폐

FBC PA M12 M 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


FBC PA M12 M 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


도면

www.weidmueller.com

풀 계획



Male, straight



Pin

배선도

이상적 툴: Screwty ® (토크 기능 탑재)



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

FBC PA M12 M 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com