




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







전력, 신호 및 데이터를 공급하는 것은 전기 공학 및 패널 구축의 전통적인 요구 사항입니다. 절연재, 결선 시스템 및 단자대의 디자인이 차별화된 특징입니다. 기본 연결 단자대는 하나 이상의 컨덕터를 연결 및/또는 결선하기에 적합합니다. 이것은 동일한 전위에 있거나 서로 절연된 하나 이상의 연결 레벨을 가지고 있을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	2층 단자대, PE 단자대, 텐션 클램프 결선, 1.5 mm², 180 A (1.5 mm²), 녹색/노란색
주문 번호	<u>1791150000</u>
유형	ZDK 1.5PE
GTIN (EAN)	4032248239092
수량	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

승인



ROHS	준수	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(cURus)	E60693	

치수 및 중량

깊이	49.5 mm	깊이 (인치)	1.9488 inch
DIN 레일을 포함한 깊이	50 mm	 높이	75.5 mm
높이 (인치)	2.9724 inch	너비	3.5 mm
폭 (인치)	0.1378 inch	 순중량	2 g

온도

보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	 연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

와이어 단면적 최대(CSA)	16 AWG	인증 번호(CSA)	154685-1461041
와이어 단면적 최소(CSA)	28 AWG		
되어에 한번 그 되고(COA)	20 AVV		

UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	16 AWG	인증 번호(cURus)	E60693
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)	28 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	28 AWG
커더터 크기 픽드 결서 최대(clibus)	16 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	1.5 mm ²	인접 단자대에 대한 정격 전압	500 V
정격 DC 전압	500 V	표준 규격	IEC 60947-7-2
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.83 mΩ	인접 단자대에 대한 정격 임펄스 내전압	6 kV
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.00 W	오염 심각도	3

시스템 사양

버전	텐션 스프링 클램프 결선, PE 결선 사용, 커넥터 없는 한쪽 끝	엔드 커버 플레이트 필요	М
레벨 수	2	레벨당 클램프 지점 개수	2
레벨 내부 교차 결선	예	PE 결선	예
장착 레일	TS 35	PE 기능	예
PEN 기능	아니요		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

OIHL				
일반				
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16	설치 권고		직접 장착
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 30	표준 규격		IEC 60947-7-2
장착 레일	TS 35			
자재 데이터				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
기본 재질	Wemid	컬러 코드		녹색/노란색
UL 94 가연성 등급	V-0	<u> </u>		1 1/42 1
추가 기술 데이터				1
	0.7.11	0.1.=1=1=1.4		
개방측	오른쪽	유사 단자대 수		1
설치 권고	직접 장착	폭발 테스트 버전		아니요
장착 유형	스냅온			
클램프용 컨덕터(정격 결선)				
IEC 60947-1 규격 게이지	B1			
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16			
<u> </u>	상단			
들면 당당 탈피 길이	10 mm			
결선 유형	텐션 클램프 결선			
결선 수	4			
클램프 범위, 최대	1.5 mm ²			
클램프 범위, 최소	0.05 mm ²			
블레이드 크기	0.4 x 2.0 mm			
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 30			
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²			
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.05 mm ²			
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²			
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.05 mm ²			
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²			
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.05 mm ²			
결선 단면적, 꼬임, 최대	1.5 mm ²			
결선 단면적, 꼬임, 최소	0.05 mm ²			
트윈 와이어 종단 페룰, 최대	0.75 mm ²			
트윈 와이어 종단 페룰, 최소	0.5 mm ²			
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	1.5 mm ²			
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.05 mm ²			
와이어 엔드 페룰의 튜브 길이, 플라스틱	튜브 길이		최소	6 mm
칼라 DIN 46228/4 채용	11— = 41		최대	10 mm
_ ·	도체 결선 단면적		공칭	0.5 mm ²
	튜브 길이		최소	6 mm
	11— = 41		최대	12 mm
	도체 결선 단면적		공칭	0.75 mm ²
	도세 설신 단면식 튜브 길이		최소	0.75 mm ² 6 mm
	ㅠ프 길이		최대	0 mm 12 mm
	C 위 경시 디머지			
	도체 결선 단면적		공칭	1 mm ²
와이어 엔드 페룰의 튜브 길이, 플라스틱	튜브 길이		공칭	10 mm
칼라 DIN 46228/1 미채용	도체 결선 단면적		공칭	0.5 mm ²
	튜브 길이		공칭	10 mm

카탈로그 상태 / 도면 3

도체 결선 단면적

공칭

0.75 mm²

데이터 시트

ZDK 1.5PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

튜브 길이	공칭	10 mm
도체 결선 단면적	공칭	1 mm ²
튜브 길이	최소	10 mm
	최대	12 mm
도체 결선 단면적	공칭	1.5 mm ²

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	텐션 클램프 결선	

분류

ETIM 7.0	EC000901	ETIM 8.0	EC000901
ETIM 9.0	EC000901	ETIM 10.0	EC000901
ECLASS 11.0	27-14-11-41	ECLASS 12.0	27-14-11-41
ECLASS 13.0	27-25-01-04	ECLASS 14.0	27-25-01-04
ECLASS 15.0	27-25-01-04		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

점프바









인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	ZQV 1.5/2	버전
주문 번호	<u>1776120000</u>	액세서리, 점프바, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248200139	
수량	60 ST	
유형	ZQV 1.5/3	버전
주문 번호	<u>1776130000</u>	액세서리, 점프바, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248200153	
수량	60 ST	
유형	ZQV 1.5/4	버전
주문 번호	<u>1776140000</u>	액세서리, 점프바, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248200160	
수량	60 ST	
유형	ZQV 1.5/5	버전
주문 번호	<u>1776150000</u>	액세서리, 점프바, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248236336	
수량	20 ST	
유형	ZQV 1.5/10	버전
주문 번호	<u>1776200000</u>	액세서리, 점프바, 17.5 A
GTIN (EAN)	4032248200177	
수량	20 ST	

종판 / 파티션 플레이트



엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

유형 ZAP/TW ZDK1.5 버전 주문 번호 <u>1791160000</u> Z-시리즈, 엔드 플레이트, 파티션 플레이트 GTIN (EAN) 4032248245260 수량 20 ST

작성 날짜 27.11.2025 02:40:58 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZAP/TW ZDK1.5 BL	버전
주문 번호	<u>1791170000</u>	Z-시리즈, 엔드 플레이트, 파티션 플레이트
GTIN (EAN)	4032248245277	
수량	20 ST	

엔드 브래킷







바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EW 35	버전
주문 번호	0383560000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
수량	50 ST	
유형	EW 35 GR 7032	버전
주문 번호	0383530000	엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 9 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4008190027322	
수량	50 ST	
유형	EW 35/SCHA/M3	버전
주문 번호	0258660000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 16.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190033477	
수량	20 ST	
유형	WEW 35/1	버전
주문 번호	1059000000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190172282	
수량	50 ST	
유형	WEW 35/2	버전
주문 번호	1061200000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 ℃
GTIN (EAN)	4008190030230	
수량	50 ST	
유형	ZEW 35	버전
주문 번호	9540000000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 6 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190956264	
수량	20 ST	
유형	ZEW 35/2	버전
주문 번호	8630740000	엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248348916	
수량	20 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

테스트 어댑터 및 테스트 소켓









테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 ZTA 5 주문 번호 <u>1776210000</u>

GTIN (EAN) 4032248190676

수량 25 ST

유형 ZTA 5/ZA

주문 번호 <u>1776220000</u> GTIN (EAN) 4032248190683

수량 25 ST

버전

액세서리, 테스트 어댑터, 13.5 A

버전

액세서리, 테스트 어댑터, 13.5 A

리듀싱 슬리브



리듀싱 슬리브를 사용하면 굵기가 가는 전선을 쉽게 결선할 수 있습니다. 전선을 마모되는 가닥 없이 확실하게 결선 접점에 삽입할 수 있습니다. 리듀싱 슬리브를 사용하면 전선을 엔트리 접점 중앙에 위치시킬 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 ZRH 1.5S/1 주문 번호 <u>1781950000</u> GTIN (EAN) 4032248199525

500 ST

버전

액세서리, 수축 슬리브

STR 투명 스트립





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 STR 7 F.SCHT 7 주문 번호 0515300000 GTIN (EAN) 4008190182175

단자대 마커, 보호 캡, 27 x 6.3 mm, 투명

버전

수량 20 ST

경고 커버



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

일반 주문 데이터

유형 ZAD 7/4 주문 번호 1781940000 GTIN (EAN) 4032248193431

Z-시리즈, 커버

버전

수량 20 ST

맞춤형 인쇄



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

DEK 5/3.5 MC SDR 유형 주문 번호 1767730000

버전

Dekafix, 단자대 마커, 5 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller,

4032248102532 GTIN (EAN) 수량

100 ST

고객 사양

작성 날짜 27.11.2025 02:40:58 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

블랭크



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/3.5 MC NE WS	버전
주문 번호	1755270000	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248017348	흰색
수량	500 ST	
유형	WS 12/3.5 MC NE WS	버전
0	VV3 12/3.3 IVIC IVE VV3	미선
주문 번호	1778270000	WS, 단자대 마커, 12 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller,
	,	.=

ZGB 회전 가능 그룹 태그 홀더



ZGB 15는 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이

태그 ESO 15를 담을 수 있습니다. ZGB 30은 힌지형 그룹 태그 캐리어입니다. 태그 캐리어에는 dekafix 5, WS 12/5 커넥터 마커 또는 인레이 태그 ESO 7을 담을 수 있습니다.

인레이 태그 및 보호 스트립은 "액세서리" 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	ZGB 15	버전
주문 번호	<u>1636530000</u>	단자대 마커, 단자대 마커, 15 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190297053	흰색
수량	20 ST	
유형	ZGB 30	버전
주문 번호	<u>1611930000</u>	단자대 마커, 단자대 마커, 32 x 7 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190002251	흰색
수량	20 ST	
유형	ZGB 30/3.5	버전
주문 번호	<u>1778290000</u>	단자대 마커, 단자대 마커, 32 x 7 mm, 피치(mm)(P): 3.50 흰색
GTIN (EAN)	4032248161065	
수량	20 ST	

작성 날짜 27.11.2025 02:40:58 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

DEK 5/3.5



WS/DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편차는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

유형 DEK 5/3.5 MM WS 주무 버호 2007100000 GTIN (EAN) 4050118391992 1000 ST 수량

버전

Dekafix, 단자대 마커, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, 흰색

WS 12/3.5



WS/DEK

MultiMark 단자대 마커는 2개의 구성 요소로 만들어진 혁신적 복합재를 사용합니다. 마커의 경질 하단부는 커넥터에 안전하게 고정됩니다. 표면을 탄성 소재로 마감하여 장착이 간편합니다. 특수 천공된 재질을 사용해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를 수용할 수 있도록 늘어납니다(이 편차는 늘어나는 경향이 있으며, 특히 긴 단자대 블록일 경우 그 정도가 큼). 추가 장점: 표면 재질은 탁월한 인쇄 적성으로 인해 내구성 및 내마모성이 뛰어난 라벨링을 보장합니다. 300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를 출력합니다.

MultiMark 사용 혜택

- 바이드뮬러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

유형 WS 12/3.5 MM WS 주문 번호 2007180000 GTIN (EAN) 4050118392203 수량 1000 ST

버전

WS, 단자대 마커, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, 흰색

작성 날짜 27.11.2025 02:40:58 MEZ

데이터 시트

ZDK 1.5PE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형 SDS 0.4X2.0X60 주문 번호 <u>2749260000</u>

GTIN (EAN) 4050118895537

수량 1 ST

버전

스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 블레이드 길이: 60 mm,

블레이드 두께(A): 0.4 mm