


VT SF 2/21 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다.
도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다.
무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합
제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리
알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면
소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로
고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, 노란색 |
| 주문 번호 | 1689410004 |
| 유형 | VT SF 2/21 MC NE GE V0 |
| GTIN (EAN) | 4008190872434 |
| 수량 | 800 items |

VT SF 2/21 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 3.65 mm | 깊이 (인치) | 0.1437 inch |
| 높이 | 21 mm | 높이 (인치) | 0.8268 inch |
| 너비 | 3.6 mm | 폭 (인치) | 0.1417 inch |
| 순중량 | 0.3 g | | |

온도

| | |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -50...120 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|-----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |
| 제품 탄소 발자국 | 요람에서 게이트까지 0.002 kg CO2 eq. |

일반 데이터

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 인쇄 유형 | 검은색 | |
| 너비 | 3.6 mm | |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | |
| 작동 온도 범위, 최대 | 120 °C | |
| 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C | |
| 컬러 코드 | 노란색 | |
| 할로겐 | 아니요 | |
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | |
| 패키지 단위당 조합 개수 | 공급 형태 | MultiCard |
| 라벨링 필드의 크기 | 21 x 3.6 mm | |
| 권장 산업 | 운송, 기계 | |
| 호환 가능 프린터 | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| 콤비네이션 마커 개수 | 1 MultiCard = Conductor and cable markers | |
| 작동 온도 범위 | -50...120 °C | |

컨덕터 및 케이블 마커

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 할로겐 | 아니요 | 전선 굽기, 최대 | 1.5 mm ² |
| 전선 굽기, 최소 | 0.75 mm ² | 컨덕터 O.D., 최대 | 2.9 mm |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 2.2 mm | 컨덕터 O.D. | 2.2 - 2.9 mm |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.75 - 1.5 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

VT SF 2/21 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

