HDC-KIT-HA 04.406



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















HDC 키트는 플러그 커넥터 전체를 조립하기 위한 표준화된 키트입니다.

HDC 키트는 보통 수형 인서트, 암형 인서트, 플러그 하우징, 판넬 장착형 베이스 및 케이블 글랜드로 구성됩니다. 바이드뮬러에서는 메트릭 또는 PG 케이블 엔트리 스레드가 포함된 광범위한 표준 커넥터 조합을 제공합니다. 결선 레벨이 스크류 부품용으로 설계되어 있습니다. 모든 스크류 결선에는 전선 보호 스프링이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

버전	RockStar® HDC 키트-사각 커넥터, 키트, HA, 설치 사이즈: 1, 폴: 4, 스크류 결선, 400 V, 16 A, 플라스틱, PG 11
주문 번호	<u>1712650000</u>
유형	HDC-KIT-HA 04.406
GTIN (EAN)	4008190947880
수량	1 items

HDC-KIT-HA 04.406



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

	υı
$\overline{}$	1.
_	_

승인

 ϵ

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 108 g

온도

한계 온도 -30 °C ... 80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 11	상단 케이블 인입 수	1
결선 유형	스크류 결선	설치 사이즈	1
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	1

일반 데이터

하우징 기본 재질	플라스틱	보호 등급	IP65 (플러그 컨디션)
시리즈	НА		

일반 데이터

극 수	4	결선 유형 PE	스크류 결선
설치 사이즈	1	케이블 글랜드	PG 11
기본 재질	플라스틱	시리즈	НА
정격 전압(DIN EN 61984)	400 V	정격 전압(DIN EN 61984)	16 A
BG	1		

버전

결선 유형	스크류 결선	설치 사이즈	1
전선 굵기 <i>,</i> 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
주 접점에 대한 최대 토크	0.55 Nm	기본 재질	플라스틱
주 접점에 대한 최소 토크	0.5 Nm	BG	1

분류

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92

작성 날짜 17.11.2025 04:13:08 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



HDC-KIT-HA 04.406



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

27-44-02-92