

SFC 0/21 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



두 가지 장점이 결합된 SlimFix Clip: 고유한 퍼쇄 매커니즘은 개방 마커의 손쉬운 설치와 퍼쇄 마커의 안정성을 모두 제공합니다. 클립 매커니즘을 통해 도체 설치 후에도 마커를 빠르고 편리하게 설치할 수 있습니다. SlimFix Clips은 최대 외경 5 mm의 케이블 및 도체에 적합합니다. 마킹면이 최대 30 mm로 크기 때문에 긴 문자열을 사용할 수 있습니다. 재질은 할로겐이 포함되어 있지 않으며 난연 등급 V2를 준수합니다. 장점은 다음과 같습니다.

- 무할로겐 소재
 - 가연성 등급 V2
 - 공구를 사용하지 않는 빠른 설치
 - 입증된 MultiCard 형식의 마커
 - 12mm, 21mm 및 30mm 길이 구입 가능
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	SlimFix Clip, 컨덕터 및 케이블 마커, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, 빨간색
주문 번호	1813200000
유형	SFC 0/21 MC NE RT
GTIN (EAN)	4032248296941
수량	200 items

SFC 0/21 MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch
높이	21 mm	높이 (인치)	0.8268 inch
너비	5.8 mm	폭 (인치)	0.2283 inch
순중량	0.34 g		

온도

작동 온도 범위 -40...100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.004 kg CO2 eq.	

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	2		
인쇄 유형	검은색		
너비	5.8 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	빨간색		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리아미드 66		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiCard	
라벨링 필드의 크기	21 x 4.1 mm		
권장 산업	기계		
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2		
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
작동 온도 범위	-40...100 °C		

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	1 mm ²
전선 굵기, 최소	0.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	2.5 mm
컨덕터 O.D., 최소	1.5 mm	컨덕터 O.D.	1.5 - 2.5 mm
결선된 와이어의 단면적	0.5 - 1 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

