

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, PG 48, 8 mm, 폴리아미드 6(PA6 - GF30)
주문 번호	1719090000
유형	SKMU PG48-K GR
GTIN (EAN)	4008190352318
수량	25 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

높이	8 mm	높이 (인치)	0.315 inch
순중량	12.5 g		

온도

작동 온도	-40 °C...100 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

실리콘	아니요	O.D.	80.85 mm
UL 94 가연성 등급	HB	작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	나사산 피치	1.59 mm
할로겐	아니요	AF 크기 1	70 mm
두께	8.00 mm	케이블 클랜드	PG 48
기본 재질	폴리아미드 6(PA6 - GF30)	외부 스레드	PG 48
내부 나사산	PG 48	나사선 길이	8 mm

분류

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

도면

