

**THM MT30X 57/27 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM 라벨은 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 품질을 제공합니다. 다양한 재료와 사용자 친화적인 Windows 기반 인쇄 시스템으로 모든 마킹이 최적화됩니다.

- 여러 가지 색상의 고품질 폴리에스테르 라벨 또는 저렴한 종이 라벨 사용 가능
- 라벨은 프린터에서 자동으로 배치되어 각 라벨의 중앙에 완벽하게 인쇄됩니다.

**일반 주문 데이터**

버전	THM, 디바이스 마커, 27 x 57 mm, 은색
주문 번호	<a href="#">1852540000</a>
유형	THM MT30X 57/27 SI
GTIN (EAN)	4032248385515
수량	1 items

**THM MT30X 57/27 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

RoHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	27 mm	높이 (인치)	1.063 inch
너비	57 mm	폭 (인치)	2.2441 inch
순중량	284.7 g		

**온도**

작동 온도 범위	-40...150 °C
----------	--------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**일반 데이터**

접착물	아크릴 접착제	
인쇄 방법	열 전사	
버전	자체 접착, 무할로겐	
너비	57 mm	
UL 94 가연성 등급	V-0	
작동 온도 범위, 최대	150 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	은색	
할로겐	아니요	
기본 재질	폴리에스테르	
인쇄 문자	없는	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴
UL 969에 따른 인증	예	
호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	
콤비네이션 마커 개수	1 Label reel = Device markers	
작동 온도 범위	-40...150 °C	
롤당 수	1000	

**디바이스 마커**

할로겐	아니요
-----	-----

**분류**


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM MT30X 57/27 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**THM MT30X 57/27 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****잉크 리본**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형 RIBBON MM 110/360 SW

버전

주문 번호 [2005070000](#)

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118390049

수량 1 ST