



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다.

WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | WS, 단자대 마커, 10 x 15 mm, 피치(mm)(P): 15.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 고객 사양 |
| 주문 번호      | <a href="#">1854100000</a>                                                 |
| 유형         | WS 10/15 MC SDR                                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248390700                                                              |
| 수량         | 48 items                                                                   |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이  | 10 mm  | 높이 (인치) | 0.3937 inch |
| 너비  | 15 mm  | 폭 (인치)  | 0.5906 inch |
| 순중량 | 0.38 g |         |             |

온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음        |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.005 kg CO2eq. |

일반 데이터

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9                             |
| 인쇄 방법           | MC 레이저                        |
| 너비              | 15 mm                         |
| UL 94 가연성 등급    | V-2                           |
| 작동 온도 범위, 최대    | 100 °C                        |
| 작동 온도 범위, 최소    | -40 °C                        |
| 컬러 코드           | 고객 사양                         |
| 할로겐             | 아니요                           |
| 기본 재질           | 폴리아미드 66                      |
| 인쇄 색상           | 검정                            |
| 인쇄 문자           | M-Print PRO 파일 요건             |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태 MultiCard               |
| 조합네이션당 마커 개수    | 1 MultiCard = Terminal marker |
| 작동 온도 범위        | -40...100 °C                  |
| 응용 분야/제조사       | Weidmueller, Allen-Bradley    |

커넥터 마커

|           |          |
|-----------|----------|
| 피치(mm)(P) | 15.00 mm |
|-----------|----------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

도면

그림과 유사



도면

