

**SAIL-M8WM8W-4-0.3U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 주조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드뮬러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 센서/액추에이터 라인, 연결선, M8, 플 수 : 4, 0.3 m, 핀, 90° - 소켓 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 |
| 주문 번호      | <a href="#">1857680030</a>   |
| 유형         | SAIL-M8WM8W-4-0.3U   |
| GTIN (EAN) | 4050118295160  |
| 수량         | 1 items  |

## SAIL-M8WM8W-4-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cULus)          | E307231                 |

## 치수 및 중량

|     |         |
|-----|---------|
| 순중량 | 16.72 g |
|-----|---------|

## 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

## 케이블의 기술 사양

|                     |   |                 |                       |
|---------------------|---|-----------------|-----------------------|
| 케이블 길이              | 0.3 m   | 외피 색상           | 검정                    |
| 오일 저항               | IEC 60811:404 규격 적합   | 케이블 캐리어에 적합     | 예                     |
| 코어 단면적              | 0.25 mm <sup>2</sup>  | 차폐              | 아니요                   |
| 할로겐                 | 아니요   | 절연              | PP                    |
| 가속                  | 5 m/s <sup>2</sup>  | 구부림 반경, 최소, 이동  | 10 x 케이블 직경           |
| 구부림 반경, 최소, 고정      | 5 x 케이블 직경  | 구부림 주기          | 12 Mio                |
| 화염 내성               | In accordance with<br>UL1581 UL / CUL FT2,<br>IEC 60332-2-2 규격 적합 | 속도              | 5 m/s                 |
| 외피 재질               | PUR   | 구성 가능 케이블 길이    | 아니요                   |
| 무 LABS              | 예   | 가수분해 및 미생물 내성   | 예                     |
| UL AWM 방식 규격 외부 클래딩 | 20549 (80 °C / 300 V)   | UL AWM 방식 규격 코어 | 10493 (80 °C / 300 V) |
| 조사 교차결합             | 아니요   | 용접 스팍크 저항       | 아니요                   |
| 컬러 코딩               | 갈색, 흰색, 파란색, 검은색  | 비틀림 저항          | 360 °/m               |
| 온도 범위, 고정           | -40...80 °C   | 용접 비드 내성        | 아니요                   |
| 비틀림 지점 흠 주기         | > 5 Mio.  | 온도 범위, 이동       | -25...80 °C           |
| 비틀림 길이              | 1 m   | 풀 수             | 4                     |
| 외경                  | 4.4 mm ± 0.2 mm   |                 |                       |

## 일반 기술 데이터

|            |                 |           |                  |
|------------|-----------------|-----------|------------------|
| 코딩         | A-코딩            | 결선 나사산    | M8               |
| 접점 표면      | 금도금             | LED       | 아니요              |
| 버전         | 핀, 90° - 소켓 90° | 하우징 기본 재질 | PUR              |
| 절연 저항      | 108 Ω           | 공칭 전압     | 30 V             |
| 정격 전류      | 4 A             | 보호 등급     | IP69, IP65, IP66 |
| 플러그 주기     | ≥ 100           | 오염 심각도    | 3                |
| 점퍼 연결      | 아니요             | 나사선 링 재질  | 황동, 니켈 도금        |
| 하우징의 온도 범위 | -25...+85 °C    |           |                  |

## 전기 속성

|       |       |       |      |
|-------|-------|-------|------|
| 절연 저항 | 108 Ω | 공칭 전압 | 30 V |
|-------|-------|-------|------|

**SAIL-M8WM8W-4-0.3U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****표준**

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-2-104 |
|--------|-----------------|

**일반 표준**

|        |                 |              |         |
|--------|-----------------|--------------|---------|
| 커넥터 표준 | IEC 61076-2-104 | 인증 번호(cULus) | E307231 |
|--------|-----------------|--------------|---------|

**플러그, 우**

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 플러그 우측 | M8, IP69, 암형 접점, 90°<br>꺾임, 플라스틱, 비자파 |
|--------|---------------------------------------|

**플러그, 좌**

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 플러그 좌측 | M8, IP69, 수형 접점, 90°<br>꺾임, 플라스틱, 비자파 |
|--------|---------------------------------------|


**분류**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |


**SAIL-M8WM8W-4-0.3U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면****치수 도면**


Male, angled

**치수 도면**

Angled socket

**폴 계획**

Male

**폴 계획**


Socket

**SAIL-M8WM8W-4-0.3U**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**배선도****이상적 툴: Screwty® (토크 기능 탑재)**

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

**SAIL-M8WM8W-4-0.3U**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****절단 공구**

최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용  
절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해  
최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀침  
없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는  
VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호  
절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 유형         | KT 8                       |
| 주문 번호      | <a href="#">9002650000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |
| 수량         | 1 ST                       |

|                            |
|----------------------------|
| 버전                         |
| 절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구 |

**공구**

PVC 케이블용 탈피기

**일반 주문 데이터**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 유형         | AM 12                      |
| 주문 번호      | <a href="#">9030060000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |
| 수량         | 1 ST                       |

|         |
|---------|
| 버전      |
| 공구, 탈피기 |

**Screwty® 케이블 그랜드 툴(토크 기능 탑재)**

어느 응용 분야에도 이상적인 공구  
Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을  
조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운  
라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수  
있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로  
커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른  
제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90%  
이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의  
1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로,  
이 제품은 모든 크기에 사용 가능합니다: M12 및 M8  
라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및  
소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

## SAIL-M8WM8W-4-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SCREWTY-M8-DM              | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1900011000</a> | Cable gland tool for moulded M8 cables |
| GTIN (EAN) | 4032248436811              |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |
| 유형         | SAI-SCREWTY BOX            | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1939180000</a> | Bolting tool                           |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |

## 공구




- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 유형         | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | 버전                         |
| 주문 번호      | <a href="#">9203110000</a> | Stripping and cutting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                            |
| 수량         | 1 ST                       |                            |

## 블랭크



TM-I는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. 긴 문자열을 사용한 개별 라벨링에 다양한 길이의 태그를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다. 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.

TM-I의 특별한 모양 덕분에 조립이 쉽고 견고한 배치가 가능합니다. 시판되는 다양한 슬리브와 호환됩니다. MultiCard 형식 덕분에 SMark 레이저 프린터, PrintJet CONNECT, 플로터 또는 STI 펜으로 태그를 쉽게 편리하게 인쇄할 수 있습니다.

- 프로젝트 마커 필드 덕분에 분리 및 설치가 간편합니다.
- 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증
- 슬리브 사전 장착 및 태그 개장으로 용도가 넓습니다.
- CLI T 슬리브와 연계하여 P-잉크 또는 STI 펜으로 라벨링하기에 적합하지 않음

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

**SAIL-M8WM8W-4-0.3U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****일반 주문 데이터**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | TM-I 18 MC NE WS           | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 흰색  |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |   |
| 수량         | 320 ST                     |   |
| 유형         | TM-I 18 MC NE GE           | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, 인서트 마커, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 노란색 |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |   |
| 수량         | 320 ST                     |   |