

**Q WDU6-2.5 SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.00, 절연: 아니요, 너비: 6 mm
주문 번호	<a href="#">1859600000</a>
유형	Q WDU6-2.5 SET
GTIN (EAN)	4032248413317
수량	10 items

**Q WDU6-2.5 SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	22.5 mm	깊이 (인치)	0.8858 inch
높이	11.5 mm	높이 (인치)	0.4528 inch
너비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch
순중량	3.8 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C      주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태      준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC      0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류      41 A

시스템 사양

버전      단자대용

일반

극 수      2      설치 권고      간선 관통(부싱), 직접 장착

자재 데이터

기본 재질      주석 도금 구리      컬러 코드      은회색

추가 기술 데이터

장착물 유형      스크류      설치 권고      간선 관통(부싱), 직접 장착  
 폭발 테스트 버전      아니요

크기

피치(mm)(P)      6.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		