


SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M8 snap, 핀, 직선형, 장착 나사산: M8, 극 수: 4, 가닥/케이블 길이: 0.5 m
주문 번호	1861290000
유형	SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248419364
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-09-30T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E307231

치수 및 중량

순중량	4.37 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

코어 단면적	0.25 mm ²	가닥/케이블 길이	0.5 m
컬러 코딩	갈색, 흰색, 파란색, 검은색	폴 수	4

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	4	접점 표면	금도금
결선 유형	핀	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	30 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	플러그 주기	≥ 100
케이블 글랜드	M 8	하우징의 온도 범위	-30...+90 °C

일반 데이터

극 수	4
결선 나사산	M8 snap
접점 표면	금도금
조임 토크	0.6 Nm
코어 단면적	0.25 mm ²
결선 유형	핀
하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	30 V
정격 전류	4 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우
플러그 주기	≥ 100
케이블 글랜드	M 8
기본 재질	PVC
정격 전압	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
결선 1	M8 snap
결선 2	Flying wires
가닥/케이블 길이	0.5 m
장착 나사산	M8
마운팅 토크 범위	1.5 Nm
마운팅 토크	최대 1.5 Nm
하우징의 온도 범위	-30...+90 °C

기술 데이터

컨덕터 O.D.


-

분류

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

도면

배선도



폴 계획

