
데이터 시트

ET S7-400-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

ET S7 DIN-A4 비접착식 라벨은 Siemens의 S300, S400 및 S7 모듈을 라벨링하는 데 사용됩니다. 바이드뮬러의 M-Print® Pro 소프트웨어를 사용하여 맞춤형 레이저 인쇄가 가능합니다.

- 배경색 노란색 또는 검은색과 청록색 인쇄(박스)
- 쉽게 분리되는 라벨(비접착식)

일반 주문 데이터

버전	LaserMark, 디바이스 마커, 251 x 11.5 mm, Siemens, 옥색
주문 번호	1865470000
유형	ET S7-400-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434145
수량	10 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-05-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	THM ET S7 400 TU

ET S7-400-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch
높이	251 mm	높이 (인치)	9.8819 inch
너비	11.5 mm	폭 (인치)	0.4528 inch
순중량	32.5 g		

온도

작동 온도 범위	-40…80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

용지당 수	14	
인쇄 방법	레이저 인쇄	
너비	11.5 mm	
UL 94 가연성 등급	HB	
작동 온도 범위, 최대	80 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	옥색	
할로겐	예	
기본 재질	비닐 필름	
패키징 단위당 마커 개수	140	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트
	패키지 단위당 조합 개수	10
	콤비네이션당 마커 개수	14
UL 969에 따른 인증	아니요	
호환 가능 프린터		
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 14 Device markers	
작동 온도 범위	-40…80 °C	
응용 분야/제조사	Siemens	

디바이스 마커

할로겐	예

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

ET S7-400-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

