

### 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 버전         | 볼트 유형 스크류 단자대, 점프바, 극 수: 3 |
| 주문 번호      | <a href="#">1781020000</a> |
| 유형         | WQL 3 WF10                 |
| GTIN (EAN) | 4032248241217              |
| 수량         | 5 items                    |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 4 mm    | 깊이 (인치) | 0.1575 inch |
| 높이  | 95.6 mm | 높이 (인치) | 3.7638 inch |
| 너비  | 25 mm   | 폭 (인치)  | 0.9842 inch |
| 순중량 | 75.2 g  |         |             |

온도

|       |                |       |               |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
|-------|----------------|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

등급 데이터

|       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|
| 정격 전압 | 400 V | 정격 전류 | 269 A |
|-------|-------|-------|-------|

일반

|     |   |       |       |
|-----|---|-------|-------|
| 극 수 | 3 | 설치 권고 | 직접 장착 |
|-----|---|-------|-------|

자재 데이터

|       |         |       |    |
|-------|---------|-------|----|
| 기본 재질 | 구리 - 아연 | 컬러 코드 | 회색 |
|-------|---------|-------|----|

추가 기술 데이터

|           |     |       |       |
|-----------|-----|-------|-------|
| 장착물 유형    | 스크류 | 설치 권고 | 직접 장착 |
| 폭발 테스트 버전 | 아니요 |       |       |

크기

|           |          |
|-----------|----------|
| 피치(mm)(P) | 33.80 mm |
|-----------|----------|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |