SM-H 27/27 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







SM은 제어 및 시그널 발생 장치를 라벨링하기 위한 MultiCard 마커입니다. 태그는 캐리어에 클립핑되거나 태그에 이미 부착되어 있는 접착 필름을 통해 고정됩니다. PrintJet CONNECT 또는 Plotter 마킹 시스템을 사용해 맞춤형 태그를 만들 수 있습니다.

- 사용자가 필요에 맞게 신속하게 태그를 만들 수 있습니다
- 고가의 표준 태그를 비축할 필요가 없습니다
- 각인 대신 PrintJet을 사용하는 경우 내구성이 뛰어난 인쇄 품질이 가능합니다
- 극한 조건에 사용하는 경우 ETO SM 보호 필름을 권장합니다
- 홀더는 Siemens, ABB, Moeller 및 Télémécanique의 22mm 또는 30mm 직경 푸시 버튼에 사용할 수 있습니다

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

버전	SwitchMark, 액세서리, 59 x 27 mm, 검정		
주문 번호	<u>1782710000</u>		
유형	SM-H 27/27 SW		
GTIN (EAN)	4032248179084		
수량	10 items		

1

SM-H 27/27 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	3.3 mm	깊이 (인치)	0.1299 inch
높이	59 mm	높이 (인치)	2.3228 inch
너비	27 mm	폭 (인치)	1.063 inch
직경	22 mm	순중량	2.8 g
온도			
작동 온도 범위	-40100 °C		
환경 제품 규정 준수			
D. LIO 조스 사태	조스 에이리조케		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC 제품 탄소 발자국	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	0.012	I CO2
세품 단조 될사국	요람에서 게이트까지	0.013	kg CO2 eq.
일반 데이터			
저항 코드에 따른 자재 컬러	0		
서용 <u>모드 에 되는 서계 필리</u> 버전	 마커 홀더		
	27 mm		
UL 94 가연성 등급	V-2		
작동 온도 범위, 최대	100 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	검정		
할로겐	아니요		
기본 재질	폴리아미드 66		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	MultiC	ard
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Accessories		
작동 온도 범위	-40100 °C		
디바이스 마커			
직경	22 mm	할로겐	아니요
	ZZ 111111	글포션 	이니프
분류			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		
.00.10.0	27-20-11-04		

카탈로그 상태 / 도면 2



SM-H 27/27 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



