



### 그림과 유사

CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네 가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm<sup>2</sup>에서 최대 70 mm<sup>2</sup>에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 피 섹형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세스리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

### 일반 주문 데이터

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 버전         | CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1868811552</a>                           |
| 유형         | CLI C 1-6 GE/SW 31 CD                                |
| GTIN (EAN) | 4032248443116                                        |
| 수량         | 250 items                                            |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                          |
| 이용가능 기간    | 2025-08-31T00:00:00+02:00                            |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 5 mm   | 깊이 (인치) | 0.1968 inch |
| 높이  | 6 mm   | 높이 (인치) | 0.2362 inch |
| 너비  | 4.2 mm | 폭 (인치)  | 0.1654 inch |
| 순중량 | 0.15 g |         |             |

### 온도

|          |             |
|----------|-------------|
| 작동 온도 범위 | -30...80 °C |
|----------|-------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 일반 데이터

|                 |                                      |   |
|-----------------|--------------------------------------|---|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4                                    |   |
| 인쇄 방향           | 수평                                   |   |
| 인쇄 유형           | 표준                                   |   |
| 인쇄 방법           | 핫 엠보싱                                |   |
| 버전              | CD                                   |   |
| 너비              | 4.2 mm                               |   |
| UL 94 가연성 등급    | V-0                                  |   |
| 작동 온도 범위, 최대    | 80 °C                                |   |
| 작동 온도 범위, 최소    | -30 °C                               |   |
| 컬러 코드           | 노란색                                  |   |
| 할로겐             | 예                                    |   |
| 절연재 단면적, 최대     | 5                                    |   |
| 기본 재질           | PVC, 소프트, 카드뮴 미포함                    |   |
| 인쇄 색상           | 검정                                   |   |
| 인쇄 문자           | 번호                                   |   |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태                                | 릴 |
| 권장 산업           | 프로세스, 기계                             |   |
| 콤비네이션당 마커 개수    | 1 Reel = Conductor and cable markers |   |
| 작동 온도 범위        | -30...80 °C                          |   |
| 임프린트            | 31                                   |   |

### 컨덕터 및 케이블 마커

|              |                         |              |                   |
|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 할로겐          | 예                       | 전선 굵기, 최대    | 4 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 1.5 mm <sup>2</sup>     | 컨덕터 O.D., 최대 | 5 mm              |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 2.5 mm                  | 컨덕터 O.D.     | 2.5 - 5 mm        |
| 결선된 와이어의 단면적 | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |              |                   |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

도면



그림과 유사