


### 제품 이미지



전력, 신호 및 데이터를 공급하는 것은 전기 공학 및 패널 구축의 전통적인 요구 사항입니다. 절연재, 결선 시스템 및 단자대의 디자인이 차별화된 특징입니다. 기본 연결 단자대는 하나 이상의 컨덕터를 연결 및/또는 결선하기에 적합합니다. 이것은 동일한 전위에 있거나 서로 절연된 하나 이상의 연결 레벨을 가지고 있을 수 있습니다.


### 일반 주문 데이터

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 버전         | 기본 연결 단자대, 2층 단자대, 텐션 클램프 결선, 2.5 mm², 800 V, 24 A, 진한 베이지색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1790990000</a>                                  |
| 유형         | ZDK 2.5-2                                                   |
| GTIN (EAN) | 4032248222940                                               |
| 수량         | 50 items                                                    |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS 준수

UL File Number Search [UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURusEX) E184763

### 치수 및 중량

|                |             |         |             |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 깊이             | 54.5 mm     | 깊이 (인치) | 2.1457 inch |
| DIN 레일을 포함한 깊이 | 55.5 mm     | 높이      | 72.5 mm     |
| 높이 (인치)        | 2.8543 inch | 너비      | 5.1 mm      |
| 폭 (인치)         | 0.2008 inch | 순중량     | 9.48 g      |

### 온도

|              |                |              |               |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -60 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C        |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |  |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.093 kg CO2 eq. |  |

### 등급 데이터

|                          |                     |            |               |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 정격 단면적                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | 정격 전압      | 800 V         |
| 정격 DC 전압                 | 800 V               | 정격 전류      | 24 A          |
| 최대 와이어에서 전류              | 24 A                | 표준 규격      | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.33 mΩ             | 정격 임펄스 내전압 | 8 kV          |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실   | 0.77 W              | 서지 전압 범주   | III           |
| 오염 심각도                   | 3                   |            |               |

### 시스템 사양

|               |                          |               |       |
|---------------|--------------------------|---------------|-------|
| 버전            | 플러그인 점프바용, 텐션 스프링 클램프 결선 | 엔드 커버 플레이트 필요 | 예     |
| 전위 수          | 2                        | 레벨 수          | 2     |
| 레벨당 클램프 지점 개수 | 2                        | 레벨 내부 교차 결선   | 아니요   |
| PE 결선         | 아니요                      | 장착 레일         | TS 35 |
| N-기능          | 아니요                      | PE 기능         | 아니요   |
| PEN 기능        | 아니요                      |               |       |

### 일반

|                 |        |       |                     |
|-----------------|--------|-------|---------------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 | 설치 권고 | (인도 시 설치 앵글 브래킷 포함) |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 30 | 표준 규격 | IEC 60947-7-1       |
| 장착 레일           | TS 35  |       |                     |

## 기술 데이터

### 자재 데이터

|              |       |       |         |
|--------------|-------|-------|---------|
| 기본 재질        | Wemid | 컬러 코드 | 진한 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0   |       |         |

### 정격 데이터 IECEx/ATEX

|                  |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 인증 번호(ATEX)      | DEMKO16ATEX1808U  | 인증 번호(IECEx)      | IECExULD16.0036U  |
| 최대 전압(ATEX)      | 550 V             | 전류(ATEX)          | 21 A              |
| 와이어 단면적 최대(ATEX) | 4 mm <sup>2</sup> | 최대 전압(IECEx)      | 550 V             |
| 전류(IECEx)        | 21 A              | 와이어 단면적 최대(IECEx) | 4 mm <sup>2</sup> |
| 마킹 EN 60079-7    | Ex eb II C Gb     | Ex 2014/34/EU 라벨  | II 2 G D          |

### 추가 기술 데이터

|           |       |          |                     |
|-----------|-------|----------|---------------------|
| 개방측       | 오른쪽   | 유사 단자대 수 | 1                   |
| 장착물 유형    | TS 35 | 설치 권고    | (인도 시 설치 앵글 브래킷 포함) |
| 폭발 테스트 버전 | 예     | 장착 유형    | 스냅온                 |

### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

|                                                |                      |    |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------|
| IEC 60947-1 규격 게이지                             | A2                   |    |                      |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                                | AWG 14               |    |                      |
| 결선 방향                                          | 경사/꺾임                |    |                      |
| 탈피 길이                                          | 10 mm                |    |                      |
| 결선의 유형 2                                       | 텐션 클램프 결선            |    |                      |
| 결선 유형                                          | 텐션 클램프 결선            |    |                      |
| 결선 수                                           | 4                    |    |                      |
| 클램프 범위, 최대                                     | 4 mm <sup>2</sup>    |    |                      |
| 클램프 범위, 최소                                     | 0.05 mm <sup>2</sup> |    |                      |
| 블레이드 크기                                        | 0.6 x 3.5 mm         |    |                      |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                                | AWG 30               |    |                      |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |    |                      |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.05 mm <sup>2</sup> |    |                      |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |    |                      |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채움 가는 꼬임, 최소 | 0.05 mm <sup>2</sup> |    |                      |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대                           | 2.5 mm <sup>2</sup>  |    |                      |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소                           | 0.05 mm <sup>2</sup> |    |                      |
| 결선 단면적, 꼬임, 최대                                 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |    |                      |
| 결선 단면적, 꼬임, 최소                                 | 0.05 mm <sup>2</sup> |    |                      |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대                           | 4 mm <sup>2</sup>    |    |                      |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소                          | 0.05 mm <sup>2</sup> |    |                      |
| 결선 단면적, 가는 꼬임, 최소                              | 0.05 mm <sup>2</sup> |    |                      |
| 와이어 엔드 페룰의 튜브 길이, 플라스틱 칼라 DIN 46228/4 채움       | 튜브 길이                | 최소 | 6 mm                 |
|                                                |                      | 최대 | 10 mm                |
|                                                | 도체 결선 단면적            | 공칭 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                | 튜브 길이                | 최소 | 6 mm                 |
|                                                |                      | 최대 | 10 mm                |
|                                                | 도체 결선 단면적            | 공칭 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                                | 튜브 길이                | 최소 | 6 mm                 |
|                                                |                      | 최대 | 10 mm                |
|                                                | 도체 결선 단면적            | 공칭 | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                | 튜브 길이                | 최소 | 8 mm                 |
|                                                |                      |    |                      |
|                                                |                      |    |                      |

### 기술 데이터

|                                           |           |    |                      |
|-------------------------------------------|-----------|----|----------------------|
| 와이어 엔드 페룰의 튜브 길이, 플라스틱 칼라 DIN 46228/1 미채용 |           | 최대 | 10 mm                |
|                                           | 도체 결선 단면적 | 공칭 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                           | 튜브 길이     | 공칭 | 8 mm                 |
|                                           | 도체 결선 단면적 | 공칭 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                           | 튜브 길이     | 공칭 | 10 mm                |
|                                           | 도체 결선 단면적 | 공칭 | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                           | 튜브 길이     | 공칭 | 10 mm                |
|                                           | 도체 결선 단면적 | 공칭 | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                           | 튜브 길이     | 공칭 | 10 mm                |
|                                           | 도체 결선 단면적 | 공칭 | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                           | 튜브 길이     | 공칭 | 10 mm                |
|                                           | 도체 결선 단면적 | 공칭 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                           | 튜브 길이     | 공칭 | 10 mm                |
|                                           | 도체 결선 단면적 | 공칭 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

### 클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선      텐션 클램프 결선

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |

