

제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 점접 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크루, 은회색, 320 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 5.10, 절연: 예, 너비: 99.3 mm
주문 번호	1802800000
유형	WQB 240/3
GTIN (EAN)	4032248313747
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	43.5 mm	깊이 (인치)	1.7126 inch
높이	49.3 mm	높이 (인치)	1.9409 inch
너비	99.3 mm	폭 (인치)	3.9094 inch
순중량	208.56 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류	320 A
-------	-------

시스템 사양

버전	점프바
----	-----

일반

극 수	3	설치 권고	간선 관통(부싱)
-----	---	-------	-----------

자재 데이터

기본 재질	주석 도금 구리	컬러 코드	은회색
-------	----------	-------	-----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	간선 관통(부싱)
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

크기

피치(mm)(P)	5.10 mm
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		