




그림과 유사

ET S7 DIN-A4 비접착식 라벨은 Siemens의 S300, S400 및 S7 모듈을 라벨링하는 데 사용됩니다. 바이드물러의 M-Print® Pro 소프트웨어를 사용하여 맞춤형 레이저 인쇄가 가능합니다.

- 배경색 노란색 또는 검은색과 청록색 인쇄(박스)
- 쉽게 분리되는 라벨(비접착식)

일반 주문 데이터

버전	LaserMark, 디바이스 마커, 100 x 22.6 mm, Siemens, 노란색
주문 번호	1821020000
유형	ET S7-300-GE-A4-1
GTIN (EAN)	4032248319091
수량	10 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-05-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	THM ET S7 300-1 GE

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch
높이	100 mm	높이 (인치)	3.937 inch
너비	22.6 mm	폭 (인치)	0.8898 inch
순중량	31.2 g		

온도

작동 온도 범위	-40...80 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

저항 코드에 따른 자재 컬러	4	
용지당 수	16	
인쇄 방법	레이저 인쇄	
너비	22.6 mm	
UL 94 가연성 등급	HB	
작동 온도 범위, 최대	80 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	
컬러 코드	노란색	
할로겐	예	
기본 재질	비닐 필름	
패키징 단위당 마커 개수	160	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트
	패키지 단위당 조합 개수	10
	콤비네이션당 마커 개수	16
UL 969에 따른 인증	아니요	
호환 가능 프린터		
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 16 Device markers	
작동 온도 범위	-40...80 °C	
응용 분야/제조사	Siemens	

디바이스 마커

할로겐	예
-----	---

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

