

## TS35/203 KLIPPON K51POK5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 그림과 유사



### 그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 분야의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드물러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 203 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 주문 번호      | <a href="#">1910090000</a>                                       |
| 유형         | TS35/203 KLIPPON K51POK5                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248537006                                                    |
| 수량         | 1 items                                                          |

TS35/203 KLIPPON K51POK5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 7.5 mm | 깊이 (인치) | 0.2953 inch |
| 높이  | 35 mm  | 높이 (인치) | 1.378 inch  |
| 너비  | 203 mm | 폭 (인치)  | 7.9921 inch |
| 순중량 | 73 g   |         |             |

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

액세서리에 대한 일반 정보

|       |      |       |               |
|-------|------|-------|---------------|
| 재질 두께 | 1 mm | 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 기본 재질 | 스틸   |       |               |

일반 정보

|       |              |       |               |
|-------|--------------|-------|---------------|
| 재질 두께 | 1 mm         | 설치 권고 | 직접 장착         |
| 표준 규격 | DIN EN 60715 | 표면 마감 | 용융아연도금, 크롬 도금 |
| 충격 저항 | 10.00 J      | 기본 재질 | 스틸            |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |