



SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm<sup>2</sup>보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

### 일반 주문 데이터

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 버전         | SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, 빨간색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1919280000</a>                          |
| 유형         | SF 00/12 MC NE RT V2                                |
| GTIN (EAN) | 4032248555673                                       |
| 수량         | 400 items                                           |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이  | 3.2 mm | 깊이 (인치) | 0.126 inch  |
| 높이  | 12 mm  | 높이 (인치) | 0.4724 inch |
| 너비  | 3.2 mm | 폭 (인치)  | 0.126 inch  |
| 순중량 | 0.16 g |         |             |

### 온도

|          |              |
|----------|--------------|
| 작동 온도 범위 | -40...100 °C |
|----------|--------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음         |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지 0.002 kg CO2 eq. |

### 일반 데이터

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 저항 코드에 따른 자재 컬러 | 2                                                                                           |
| 인쇄 유형           | 검은색                                                                                         |
| 너비              | 3.2 mm                                                                                      |
| UL 94 가연성 등급    | V-2                                                                                         |
| 작동 온도 범위, 최대    | 100 °C                                                                                      |
| 작동 온도 범위, 최소    | -40 °C                                                                                      |
| 컬러 코드           | 빨간색                                                                                         |
| 할로겐             | 아니요                                                                                         |
| 기본 재질           | 폴리아미드 66                                                                                    |
| 패키지 단위당 조합 개수   | 공급 형태 MultiCard                                                                             |
| 라벨링 필드의 크기      | 12 x 3.2 mm                                                                                 |
| 권장 산업           | 운송, 기계                                                                                      |
| 호환 가능 프린터       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 콤비네이션당 마커 개수    | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |
| 작동 온도 범위        | -40...100 °C                                                                                |

### 컨덕터 및 케이블 마커

|              |                             |              |                      |
|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 할로겐          | 아니요                         | 전선 굵기, 최대    | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 전선 굵기, 최소    | 0.18 mm <sup>2</sup>        | 컨덕터 O.D., 최대 | 1.3 mm               |
| 컨덕터 O.D., 최소 | 1 mm                        | 컨덕터 O.D.     | 1 - 1.3 mm           |
| 결선된 와이어의 단면적 | 0.18 - 0.25 mm <sup>2</sup> |              |                      |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

