



그림과 유사

SlimFix는 공간 절약형 설계의 도체 및 케이블 마커입니다. 도체가 설치된 후라도 마커를 피팅할 수 있습니다. 무할로겐 소재를 사용했으며 난연 등급 V0/V2 적합 제품입니다. SlimFix는 교통 엔지니어링 응용 분야에 널리 알려지고 입증된 마커 유형입니다. SF 공구를 사용하면 소형 마커의 경우라도 손쉬운 설치가 가능합니다.

장점:

- 무할로겐 소재
- 난연 등급 V0/V2
- 교통 엔지니어링 응용 분야 등에 적합한 인증된 마커
- 도체 단면적이 16.0mm²보다 클 때는 케이블 타이로 고정
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

일반 주문 데이터

버전	SlimFix, 컨덕터 및 케이블 마커, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 고객 사양
주문 번호	1919510000
유형	SF 3/12 MC SDR V2
GTIN (EAN)	4032248555802
수량	64 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch
높이	12 mm	높이 (인치)	0.4724 inch
너비	4.6 mm	폭 (인치)	0.1811 inch
순중량	0.22 g		

온도

작동 온도 범위	-40...100 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.003 kg CO2 eq.

일반 데이터

인쇄 방향	수평
인쇄 유형	고객 사양
인쇄 방법	MC 레이저
너비	4.6 mm
UL 94 가연성 등급	V-2
작동 온도 범위, 최대	100 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C
컬러 코드	고객 사양
할로겐	아니요
기본 재질	폴리아미드 66
인쇄 색상	검정
인쇄 문자	M-Print PRO 파일 요건
권고 라벨	색상은 고객 요구사항에 따름(M-Print PRO 파일을 보내 주십시오)
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MultiCard
라벨링 필드의 크기	12 x 4.6 mm
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
조합네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Conductor and cable markers
작동 온도 범위	-40...100 °C

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	2.5 mm ²
전선 굵기, 최소	1.5 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	3.7 mm
컨덕터 O.D., 최소	3 mm	컨덕터 O.D.	3 - 3.7 mm
결선된 와이어의 단면적	1.5 - 2.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		