


## WKS 2/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



전류 및 전압 변압기 배선  
스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당시의  
개폐 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고  
정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를  
생성할 수 있도록 지원합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	액세서리, 점프바 슬라이더, x 29.9
주문 번호	<a href="#">1936160000</a>
유형	WKS 2/4
GTIN (EAN)	4032248605880
수량	50 items

## WKS 2/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	16.1 mm	깊이 (인치)	0.6339 inch
높이	18.86 mm	높이 (인치)	0.7425 inch
너비	29.9 mm	폭 (인치)	1.1772 inch
순중량	3.94 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전압	400 V	정격 전류	41 A
-------	-------	-------	------

## 시스템 사양

버전	점프바
----	-----

## 일반

극 수	4	설치 권고	직접 장착
작동 온도 범위, 최대	100 °C		

## 자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	주황색
UL 94 가연성 등급	V-2		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스크류

## 크기

피치(mm)(P)	7.90 mm
-----------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		