



BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



직각(90° 또는 270°) 또는 경사각(225°) 아웃렛 방향의 클램프 와이어 결선. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 225°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 주문 번호 | 1946370000 |
| 유형 | BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4032248622146 |
| 수량 | 24 items |
| 제품 데이터 | IEC: 400 V / 17,5 A / 0.2 - 4 mm² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 |
| 패키징 | 박스 |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cURus) | E60693 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 23.6 mm | 깊이 (인치) | 0.9291 inch |
| 높이 | 15.7 mm | 높이 (인치) | 0.6181 inch |
| 너비 | 71.12 mm | 폭 (인치) | 2.8 inch |
| 순중량 | 25.24 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 매개변수

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------------------|
| 제품군 | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 5.08 | | |
| 결선 유형 | 필드 결선 | | |
| 와이어 결선 방식 | 클램프 요크 결선 | | |
| 피치(mm)(P) | 5.08 mm | | |
| 피치(인치)(P) | 0.200 " | | |
| 도체 아웃렛 방향 | 225° | | |
| 극 수 | 14 | | |
| L1(mm) | 66.04 mm | | |
| L1(인치) | 2.600 " | | |
| 행 수 | 1 | | |
| 핀 시리즈 수량 | 1 | | |
| 정격 단면적 | 4 mm ² | | |
| DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전 | | |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP20 플러그드 / IP10 언플러그드 | | |
| 보호 등급 | IP20 | | |
| 불륨 저항 | ≤5 mΩ | | |
| 코딩 가능 | 예 | | |
| 탈피 길이 | 7 mm | | |
| 클램프 스크류 | M 2.5 | | |
| 스크류드라이버 블레이드 | 0.6 x 3.5, PH 1, PZ 1 | | |
| 스크류드라이버 블레이드 표준 | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ | | |
| 플러그 주기 | 25 | | |
| 플러깅 힘/풀, 최대 | 10 N | | |
| 당기는 힘 / 풀, 최대 | 9 N | | |
| 조임 토크 | 토크 유형 | 와이어 결선 | |
| | 사용 정보 | 조임 토크 | 최소 0.4 Nm 최대 0.5 Nm |

자재 데이터

| | | | |
|-----------|----------|--------|------|
| 절연재 | PBT | 컬러 코드 | 주황색 |
| 컬러 차트(유사) | RAL 2000 | 절연재 그룹 | IIIa |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| | |
|---|--------|
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 200 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 |
| 접점 표면 | 주석 도금 |
| 보관 온도, 최소 | -40 °C |
| 작동 온도, 최소 | -50 °C |
| 온도 범위, 설치, 최소 | -25 °C |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Moisture Level (MSL) | |
| 접점 재질 | 구리 합금 |
| 플러그 접점의 레이어 구조 | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 보관 온도, 최대 | 70 °C |
| 작동 온도, 최대 | 100 °C |
| 온도 범위, 설치, 최대 | 100 °C |

결선에 적합한 컨덕터

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 클램프 범위, 최소 | 0.13 mm ² | | |
| 클램프 범위, 최대 | 4 mm ² | | |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 30 | | |
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 12 | | |
| 단선, 최소 H05(07) V-U | 0.2 mm ² | | |
| 단선, 최대 H05(07) V-U | 4 mm ² | | |
| 연선, 최소 H05(07) V-K | 0.2 mm ² | | |
| 연선, 최대 H05(07) V-K | 4 mm ² | | |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.2 mm ² | | |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 2.5 mm ² | | |
| 와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최소 | 0.2 mm ² | | |
| 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 | 4 mm ² | | |
| EN 60999 a x b 규격, ø | 2.8 mm x 2.4 mm | | |
| 클램프형 도체 | 도체 결선 단면적 와이어 종단 페럴 | 공칭 | 0.5 mm ² |
| | | 탈피 길이 | 공칭 6 mm |
| | | 권장 와이어 종단 페럴 | H0.5/6 |
| | | 탈피 길이 | 공칭 8 mm |
| | 도체 결선 단면적 와이어 종단 페럴 | 공칭 | 1 mm ² |
| | | 탈피 길이 | 공칭 6 mm |
| | | 권장 와이어 종단 페럴 | H1.0/6 |
| | | 탈피 길이 | 공칭 7 mm |
| | 도체 결선 단면적 와이어 종단 페럴 | 공칭 | 1.5 mm ² |
| | | 탈피 길이 | 공칭 7 mm |
| | | 권장 와이어 종단 페럴 | H1.5/7 |
| | | 탈피 길이 | 공칭 10 mm |
| 도체 결선 단면적 와이어 종단 페럴 | 공칭 | 2.5 mm ² | |
| | 탈피 길이 | 공칭 7 mm | |
| | 권장 와이어 종단 페럴 | H2.5/7 | |
| | 탈피 길이 | 공칭 10 mm | |
| 도체 결선 단면적 와이어 종단 페럴 | 공칭 | 2.5 mm ² | |
| | 탈피 길이 | 공칭 10 mm | |
| 도체 결선 단면적 와이어 종단 페럴 | 공칭 | 2.5 mm ² | |
| | 탈피 길이 | 공칭 10 mm | |

참조 텍스트 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페럴 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

IEC 정격데이터

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 표준에 따라 시험완료 | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 17.5 A |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 14 A | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 14 A |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 12 A | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 400 V |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 320 V | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 250 V |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 4 kV | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 4 kV |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 4 kV | 단시간 내전류 저항 | 3 x 1s, 120 A |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

CSA에 따른 정격 데이터

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 협회(CSA) | CSA | 인증 번호(CSA) | 200039-1121690 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V | 정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 50 V |
| 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V | 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 15 A |
| 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 15 A | 와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 30 |
| 와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 12 | 승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |

UL 1059에 따른 정격 데이터

| | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(cURus) | CURUS | 인증 번호(cURus) | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V | 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 15 A | 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A |
| 와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 26 | 와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 12 |
| 승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 | | |

패키징

| | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징 | 박스 | VPE 길이 | 349.00 mm |
| VPE 폭 | 140.00 mm | VPE 높이 | 31.00 mm |

유형 테스트

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| 테스트: 표시 내구성 | 표준 | DIN EN 61984 섹션 7.3.2 / 09.02, DIN EN 60068-2-70 / 07.96에서 패턴 가져움 | |
| | 테스트 | 원산지 표시, 정격 전압, 정격 단면적, 재질 유형 | |
| | 평가 | 사용 가능 | |
| | 테스트 | 내구성 | |
| 테스트: 접속 오류(비호환성) | 평가 | 통과 | |
| | 표준 | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06 | |
| | 테스트 | 180° 회전, 코딩 요소 포함 | |
| | 평가 | 통과 | |
| 테스트: 클램프 사용 가능한 단면 | 표준 | DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.02 | |
| | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.2 mm ² 단면 | |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.2 mm ² 단면 | |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm ² 단면 | |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm ² 단면 | |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면 | |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면 | |
| | 평가 | 통과 | |
| | 컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 | 표준 | DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00 |
| | | 요구 사항 | 0.2 kg |
| | | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면 |
| | | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면 |
| 평가 | | 통과 | |
| 요구 사항 | 0.3 kg | | |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

| | | |
|---------|--------|---|
| | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.5 mm ² 단면 |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.5 mm ² 단면 |
| | 평가 | 통과 |
| | 요구 사항 | 0.9 kg |
| | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1 단면 |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19 단면 |
| 플아웃 테스트 | 평가 | 통과 |
| | 표준 | DIN EN 60999-1 섹션 9.5 / 12.00 |
| | 요구 사항 | ≥10 N |
| | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면 |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면 |
| | 평가 | 통과 |
| | 요구 사항 | ≥20 N |
| | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.5 단면 |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5 단면 |
| | 평가 | 통과 |
| | 요구 사항 | ≥60 N |
| | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U4.0 단면 |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K4.0 단면 |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1 단면 |
| | | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19 단면 |
| | 평가 | 통과 |

중요 참고 사항

IPC 준수 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.

- 참고 사항
- Additional variants on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
 - P on drawing = pitch
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
 - In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
 - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |


BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면

제품 이미지



Dimensional drawing



Graph



BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.
 코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.
 코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납땜 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.
 회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.
 이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | BLZ/SL KO OR BX | 버전 | |
| 주문 번호 | 1573010000 | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4008190048396 | | |
| 수량 | 100 ST | | |
| 유형 | BLZ/SL KO BK BX | 버전 | |
| 주문 번호 | 1545710000 | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1 | |
| GTIN (EAN) | 4008190087142 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

일자 스크류드라이버



블레이드가 동근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDS 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008330000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | SDIS 0.6X3.5X100 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008390000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056354 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Phillips



십자 스크류드라이버, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDK PH1 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008480000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056477 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

십자 스크류드라이버 Pozidriv



십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형 | SDK PZ1 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008530000 | 스크류드라이버, 스크류드라이버 | |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

SLDF 5.08




옵션 잠금 기능이 있는 패널 관통 장착용 수형 커넥터. 플랫폼 블레이드 또는 솔더 결선으로서 내부 결선. 이 수형 커넥터는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SLDF 5.08 L/F 14 SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1599250000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 플랫폼 블레이드 결선, 용접 결선, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190178444 | |
| 수량 | 18 ST | |

SL 5.08/135



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SL 5.08/14/135 3.2SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1603180000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190005702 | |
| 수량 | 50 ST | |

SL 5.08/135B



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SL 5.08/14/135B 3.2SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1605650000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190048150 | |
| 수량 | 50 ST | |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL 5.08/180



직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SL 5.08/14/180 3.2SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1518460000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190110109 | 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | SL 5.08/14/180 4.5SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1523060000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190188153 | 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 4.5 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량 | 50 ST | |

SL 5.08/180B



직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SL 5.08/14/180B 3.2SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1520760000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, |
| GTIN (EAN) | 4008190017125 | 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량 | 50 ST | 박스 |

SL 5.08/90



90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

대응물

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SL 5.08/14/90 3.2SN OR ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1509260000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190158989 | |
| 수량 | 50 ST | |

SL 5.08/90B




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SL 5.08/14/90B 3.2SN OR... | 버전 |
| 주문 번호 | 1511560000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190068479 | |
| 수량 | 50 ST | |

SL 5.08HC/180



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SL 5.08HC/14/180 3.2SN ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1148370000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248933761 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | SL 5.08HC/14/180 3.2SN ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1146590000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248933426 | |
| 수량 | 50 ST | |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

대응물

www.weidmueller.com

SL 5.08HC/180B




섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SL 5.08HC/14/180B 3.2SN... | 버전 |
| 주문 번호 | 1149800000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, |
| GTIN (EAN) | 4032248935260 | 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, |
| 수량 | 50 ST | 박스 |
| 유형 | SL 5.08HC/14/180B 3.2SN... | 버전 |
| 주문 번호 | 1147710000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, |
| GTIN (EAN) | 4032248934300 | 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량 | 50 ST | 박스 |

SL 5.08HC/180G



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SL 5.08HC/14/180G 3.2SN... | 버전 |
| 주문 번호 | 1149030000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 피쇄 축, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248934003 | 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | SL 5.08HC/14/180G 3.2SN... | 버전 |
| 주문 번호 | 1147000000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 피쇄 축, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248934348 | 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량 | 50 ST | |


BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL 5.08HC/90




유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SL 5.08HC/14/90 3.2SN B... | 버전 |
| 주문 번호 | 1155180000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4050118050691 | 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | SL 5.08HC/14/90 3.2SN O... | 버전 |
| 주문 번호 | 1146990000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4050118051384 | 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량 | 50 ST | |

SL 5.08HC/90B



유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SL 5.08HC/14/90B 3.2SN ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1155710000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, |
| GTIN (EAN) | 4050118050233 | 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, |
| 수량 | 50 ST | 박스 |
| 유형 | SL 5.08HC/14/90B 3.2SN ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1154900000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, |
| GTIN (EAN) | 4050118050929 | 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량 | 50 ST | 박스 |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

SLDV 5.08/180



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SLD 5.08V/28/180 3.2SN ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1725770000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248062065 | 수: 28, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량 | 10 ST | |

SLDV 5.08/180B




솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SLD 5.08V/28/180B 3.2SN... | 버전 |
| 주문 번호 | 1726860000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, |
| GTIN (EAN) | 4032248062744 | 5.08 mm, 극 수: 28, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량 | 10 ST | 박스 |

SLDV 5.08/90



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | SLD 5.08V/28/90 3.2 SN ... | 버전 |
| 주문 번호 | 1725290000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248060696 | 수: 28, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| 수량 | 10 ST | |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

대응물

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08/180 Box



내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SL-SMT 5.08HC/14/180 1... | 버전 |
| 주문 번호 | 1775722001 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248158379 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | SL-SMT 5.08HC/14/180 3... | 버전 |
| 주문 번호 | 1838100000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248348169 | |
| 수량 | 50 ST | |

SL-SMT 5.08/180G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | SL-SMT 5.08HC/14/180G 1... | 버전 |
| 주문 번호 | 1776252001 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248159031 | |
| 수량 | 50 ST | |
| 유형 | SL-SMT 5.08HC/14/180G 3... | 버전 |
| 주문 번호 | 1838330000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248348398 | |
| 수량 | 50 ST | |

BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

SL-SMT 5.08HC/90 Box



90° 각도의 내고온 개방형 수형 헤더 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SL-SMT 5.08HC/14/90 3.2... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1780070000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 | |
| GTIN (EAN) | 4032248165391 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

SL-SMT 5.08HC/90G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SL-SMT 5.08HC/14/90G 3.... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1780300000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 14, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 | |
| GTIN (EAN) | 4032248165629 | | |
| 수량 | 50 ST | | |

SLT 5.08B



스크류 TOP 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 이 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형 | SLT 5.08/14/180B SN OR ... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1611830000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, TOP 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스 | |
| GTIN (EAN) | 4008190192716 | | |
| 수량 | 50 ST | | |


BLZP 5.08HC/14/225 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

SLS 5.08/180 SN




클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SLS 5.08/14/180 SN OR BX | 버전 | |
| 주문 번호 | 1627210000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 클램프 | |
| GTIN (EAN) | 4008190199722 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 | |
| 수량 | 24 ST | | |

SLS 5.08/180B



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | SLS 5.08/14/180B SN OR ... | 버전 | |
| 주문 번호 | 1627360000 | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 14, 180°, 클램프 | |
| GTIN (EAN) | 4008190199876 | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 | |
| 수량 | 24 ST | | |