

센서/액추에이터 케이블링의 장치 측 결선에는 다양한 내장 커넥터가 필요합니다. 이것은 버전 M12, M8 및 M5에서 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M5, 핀, 직선형, 장착 나사산, 극 수: 3, 가닥/케이블 길이: 0.2 m
주문 번호	1873050000
유형	SAIE-M5S-3-0.2U
GTIN (EAN)	4032248478415
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-09-29T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	4 g
-----	-----

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

케이블의 기술 사양

코어 단면적	0.14 mm ²	가닥/케이블 길이	0.2 m
컬러 코딩	갈색, 파란색, 검은색	폴 수	3

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	3	접점 표면	금도금
결선 유형	핀	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	60 V	정격 전류	1 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	플러그 주기	≥ 500
케이블 글랜드	M 5	하우징의 온도 범위	-25...+80 °C

일반 데이터


극 수	3	결선 나사산	M5
접점 표면	금도금	코어 단면적	0.14 mm ²
결선 유형	핀	하우징 기본 재질	황동, 니켈 도금
공칭 전압	60 V	정격 전류	1 A
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	플러그 주기	≥ 500
케이블 글랜드	M 5	기본 재질	PVC
정격 전압	60 V	결선 1	M5
결선 2	Flying wires	가닥/케이블 길이	0.2 m
하우징의 온도 범위	-25...+80 °C	컨덕터 O.D.	-

분류

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

도면

배선도



폴 계획