



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮐러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. 맞춤형 밸브 플러그는 특수 목적의 머신 엔지니어링에 자주 사용됩니다. 이러한 플러그는 솔레노이드 밸브의 결선에 사용됩니다. 이 밸브 플러그는 모든 표준 설계 유형에서 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 Type A, B Industrial, B(DIN 규격), C Industrial 및 C(DIN 규격)가 포함됩니다. 이 밸브 플러그는 케이블 없는 3 폴 및 4 폴 버전으로 제공됩니다. 플랫 개스킷 실이 포함되어 스크류 고정 시 IP 65 보호를 보장합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 밸브 플러그인 커넥터 (현장 장착 가능), 극 수: 3, 산업 디자인 B(11 mm), 환류 다이오드, 24 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup> |
| 주문 번호      | <a href="#">1873180000</a>                                                                 |
| 유형         | SAIB-VSB-3P/24/9/LD                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248492541                                                                              |
| 수량         | 1 items                                                                                    |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                                                                |
| 마지막 주문 날짜  | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                                                  |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |      |
|-----|------|
| 순중량 | 22 g |
|-----|------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                                   |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### 기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터


|            |                      |                       |                      |
|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 극 수        | 3                    | 코딩                    | 산업 디자인 B(11 mm)      |
| 접점 표면      | CuSn                 | LED                   | 예                    |
| 결선 유형      | 스크류 결선               | 하우징 기본 재질             | PA 6 GF              |
| 절연 저항      | 108 Ω                | 케이블 직경, 최대            | 7 mm                 |
| 케이블 직경, 최소 | 4.5 mm               | 접점 재질                 | CuZn                 |
| 전선 굵기, 최대  | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 전선 굵기, 최소             | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 공칭 전압      | 24 V                 | 정격 전류                 | 8 A                  |
| 보호 등급      | IP65, IP67, 스크류된 경우  | 플러그 주기                | ≤ 50                 |
| 오염 심각도     | 3                    | 케이블 글랜드               | PG 9                 |
| 실드 결선      | No                   | 모든 밸브 플러그에는 보호 회로가 장착 | 환류 다이오드              |
| 하우징의 온도 범위 | -30...+90 °C         | 결선 단면, 최대             | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 결선 단면, 최소  | 0.34 mm <sup>2</sup> |                       |                      |

### 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003623    | ETIM 9.0    | EC003623    |
| ETIM 10.0   | EC003623    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 |             |             |

### 도면

#### 치수 도면



#### 폴 계획



#### 배선도

