

**SAISGS-M-4D-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



스크류 또는 텐션스프링 클램프 결선을 사용하는 M12  
플러그 커넥터(IP 67) 사용 가능

**일반 주문 데이터**

버전	현장 부착형 커넥터, M12
주문 번호	<a href="#">1892120000</a>
유형	SAISGS-M-4D-6/8-M12
GTIN (EAN)	4032248569380
수량	1 items

**SAISGS-M-4D-6/8-M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E307231

**치수 및 중량**

순중량	44.68 g
-----	---------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	bceee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a

**기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터**

극 수	4	코딩	D-코딩
접점 표면	금도금	결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn	절연 저항	108 Ω
케이블 직경, 최대	8 mm	케이블 직경, 최소	6 mm
전선 굽기, 최대	0.75 mm <sup>2</sup>	전선 굽기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
공칭 전압	250 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	3	접점 유형	수형(Male)
실드 결선	예	나사선 링 재질	주조 아연
하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C	결선 단면, 최대	0.75 mm <sup>2</sup>
결선 단면, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>		

**일반 정보**

극 수	4	결선 1	M12
결선 2	스크류	하우징 기본 재질	CuZn
결선 나사산	M12	접점 표면	금도금
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100

**전기 속성**

절연 저항	108 Ω	공칭 전압	250 V
-------	-------	-------	-------

**표준**

커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

**일반 표준**

인증 번호(cURus)	E307231	커넥터 표준	IEC 61076-2-101
--------------	---------	--------	-----------------

**SAISGS-M-4D-6/8-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****분류**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

**SAISGS-M-4D-6/8-M12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**치수 도면****폴 계획**