## WS 10/8 PLUS MC SDR




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사









WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

버전	WS, 단자대 마커, 10 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 고객 사양
주문 번호	<u>1906030000</u>
유형	WS 10/8 PLUS MC SDR
GTIN (EAN)	4032248528196
수량	84 items

# WS 10/8 PLUS MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승	၀	

ROHS 준수

## 치수 및 중량

높이	10 mm	높이 (인치)	0.3937 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
- 수주랴	0.15 g		

### 온도

작동 온도 범위 -40...100 ℃

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.002 kg CO2eq.

## 일반 데이터

9	
MC 레이저	
8 mm	
V-2	
100 °C	
-40 °C	
고객 사양	
아니요	
폴리아미드 66	
검정	
M-Print PRO 파일 요건	
공급 형태	MultiCard
1 MultiCard = Terminal marker	
-40100 °C	
Weidmueller	
	MC 레이저 8 mm V-2 100 °C -40 °C 고객 사양 아니요 폴리아미드 66 검정 M-Print PRO 파일 요건 공급 형태 1 MultiCard = Terminal marker -40100 °C

### 커넥터 마커

피치(mm)(P)	8.00 mm

## 분류

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

카탈로그 상태 / 도면 2

# 데이터 시트

# WS 10/8 PLUS MC SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

그림과 유사



도면

