


제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 풀이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 3.50, 절연: 예, 너비: 70 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1985600000</a>  |
| 유형         | ZQV 1.5N/20   |
| GTIN (EAN) | 4050118370225   |
| 수량         | 20 items  |

기술 데이터

승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 21.9 mm | 깊이 (인치) | 0.8622 inch |
| 높이  | 2.8 mm  | 높이 (인치) | 0.1102 inch |
| 너비  | 70 mm   | 폭 (인치)  | 2.7559 inch |
| 순중량 | 6.52 g  |         |             |

온도

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -60 °C...85 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -60 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C         |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |  |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.412 kg CO2 eq. |  |

등급 데이터

|       |       |       |        |
|-------|-------|-------|--------|
| 정격 전압 | 400 V | 정격 전류 | 17.5 A |
|-------|-------|-------|--------|

일반

|     |    |
|-----|----|
| 극 수 | 20 |
|-----|----|

자재 데이터

|              |       |       |     |
|--------------|-------|-------|-----|
| 기본 재질        | Wemid | 컬러 코드 | 주황색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0   |       |     |

추가 기술 데이터

|        |     |           |     |
|--------|-----|-----------|-----|
| 장착물 유형 | 플러그 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
|--------|-----|-----------|-----|

크기

|           |         |
|-----------|---------|
| 피치(mm)(P) | 3.50 mm |
|-----------|---------|

중요 참고 사항

|       |  |
|-------|--|
| 제품 정보 | 안정성과 온도 상의 이유로 접점 요소 중 60%만 브레이크 아웃이 가능합니다. 교차 커넥터를 사용하면 정격 전압이 400V로 감소됩니다.블랭크 컷 모서리가 있는 컷 교차 결선을 사용하는 경우 전압이 25V로 감소합니다. |
|-------|--|

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |