

## FAD BLK9 2XHE20 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



사전 조립된 케이블이 포함된 FAD TSX 프론트 어댑터는 TSX 카드에서 다른 PLC 시스템 또는 바이드물러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있도록 해줍니다.

- TS35 단자대 레일로 플러그인 가능

### 일반 주문 데이터

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 주문 번호      | 1985970000                        |
| 유형         | <a href="#">FAD BLK9 2XHE20 M</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118370898                     |
| 수량         | 1 items                           |

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

### 치수 및 중량

|     |          |         |             |
|-----|----------|---------|-------------|
| 길이  | 36 mm    | 길이 (인치) | 1.4173 inch |
| 높이  | 218 mm   | 높이 (인치) | 8.5827 inch |
| 너비  | 54 mm    | 폭 (인치)  | 2.126 inch  |
| 순중량 | 183.04 g |         |             |

### 온도

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 보관 온도 | -40...60 °C | 작동 온도 | -25...50 °C |
|-------|-------------|-------|-------------|

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 결선 데이터

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 결선(필드 측) | 2 x Connector according<br>IEC60603-13/DIN41651<br>20 p |
|----------|---------------------------------------------------------|

### 결선 데이터

|          |                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 결선(필드 측) | 2 x Connector according<br>IEC60603-13/DIN41651<br>20 p |
|----------|---------------------------------------------------------|

### 정격 데이터

|            |                 |           |     |
|------------|-----------------|-----------|-----|
| 작동 전압      | 30 V AC/60 V DC | 채널당 최대 전류 | 1 A |
| 바이트당 최대 전류 | 2 A             | 총 작동 전류   | 6 A |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

### 절연 조정(EN50178)

|              |              |           |            |
|--------------|--------------|-----------|------------|
| 준수           | DIN EN 50178 | 정격 절연 전압  | < 250 V AC |
| 서지 전압 범주     | III          | 오염 심각도 수준 | 2          |
| 절연 테스트 전압 AC | 1.2 kV       | 보관 온도, 최소 | -40 °C     |
| 보관 온도, 최대    | 60 °C        |           |            |

