

SAKDU 50



일반 주문 데이터

버전	기본 연결 단자대, 스크류 결선, 50 mm², 1000 V, 150 A, 회색
주문 번호	2039800000
유형	SAKDU 50
GTIN (EAN)	4050118450170
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	68 mm	깊이 (인치)	2.6772 inch
DIN 레일을 포함한 깊이	68 mm	높이	71 mm
높이 (인치)	2.7953 inch	너비	18.5 mm
폭 (인치)	0.7283 inch	순중량	84.26 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	0 AWG	전압 크기 B(cURus)	600 V
전압 크기 D(cURus)	600 V	인증 번호(cURus)	E60693
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)	10 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	10 AWG
전류 크기 B(cURus)	150 A	전압 크기 C(cURus)	600 V
전류 크기 C(cURus)	150 A	전류 크기 D(cURus)	5 A
컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus)	0 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	50 mm ²	정격 전압	1000 V
정격 DC 전압	1000 V	정격 전류	150 A
최대 와이어에서 전류	150 A	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.26 mΩ
정격 임펄스 내전압	8 kV	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	4.80 W
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	예	전위 수	1
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	2
레벨 내부 교차 결선	아니요	장착 레일	TS 35

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 0	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 8
장착 레일	TS 35		

기술 데이터

자재 데이터

기본 재질	PA 66/6	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스냅온
-----------	-----	-------	-----

클램프용 컨덕터(정격 결선)

IEC 60947-1 규격 게이지	B10	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 0
결선 방향	측면	조임 토크, 최대	6 Nm
조임 토크, 최소	3.5 Nm	탈피 길이	22 mm
결선 유형	스크류 결선	결선 수	2
클램프 범위, 최대	50 mm ²	클램프 범위, 최소	16 mm ²
클램프 스크류	M 6	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 8
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	50 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	16 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	50 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	16 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	50 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	16 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	50 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	16 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	16 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	16 mm ²
결선 단면적, 가는 꼬임, 최소	16 mm ²		

클램프용 전선(추가 결선)

결선 유형, 추가 결선	스크류 결선
--------------	--------

분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

액세서리

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SAKQ 50/2	버전
주문 번호	2047140000	점프바 (단자대), 회색, 150 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 18.50, 너비: 9.5
GTIN (EAN)	4050118451344	mm
수량	5 ST	
유형	SAKQ 50/3	버전
주문 번호	2048360000	점프바 (단자대), 회색, 150 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 18.50, 너비: 9.5
GTIN (EAN)	4050118450972	mm
수량	5 ST	
유형	SAKQ 50/4	버전
주문 번호	2047260000	점프바 (단자대), 회색, 150 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 18.50, 너비: 9.5
GTIN (EAN)	4050118451368	mm
수량	5 ST	
유형	SAKEW 35/2	버전
주문 번호	2085410000	엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-0, PA 66/6, 너비: 10 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4050118459517	
수량	50 ST	

Plus



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.


- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
 - 빠른 설치를 위한 스트립 구성
 - 커넥터 마커, 모든 바이드물러 케이블 커넥터에 적합
 - 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공
- 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	버전
주문 번호	1046350000	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4032248782055	
수량	800 ST	

액세서리

BLM



일반 주문 데이터

유형	BLM 5/8 TB	버전	
주문 번호	7760380692	BLM, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색	
GTIN (EAN)	6944169819148		
수량	4800 ST		