



LL2N 9.52/04/90 5.0SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



9.52 mm 피치의 입증된 클램프 결선이 있는 다층 PCB 단자대. 컨덕터 아울렛 방향 90°. 32 A에 대해 1000 V 및 6 mm² 컨덕터 단면적.

일반 주문 데이터

버전	PCB 단자대, 9.52 mm, 극 수: 4, 90°, 슬더 핀 길이 (I): 5 mm, 주석 도금, 주황색, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 6 mm ² , 박스
주문 번호	1926350000
유형	LL2N 9.52/04/90 5.0SN OR BX
GTIN (EAN)	4032248660186
수량	10 items
제품 데이터	IEC: 1000 V / 32 A / 0.18 - 6 mm ² UL: 300 V / 30 A / AWG 26 - AWG 10
패키징	박스

LL2N 9.52/04/90 5.0SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	28 mm	깊이 (인치)	1.1024 inch
높이	33.9 mm	높이 (인치)	1.3346 inch
가장 낮은 버전의 높이	28.9 mm	너비	19.64 mm
폭 (인치)	0.7732 inch	순중량	17 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 시그널 - 시리즈 LL	와이어 결선 방식	클램프 요크 결선
속성, 클램핑 포인트	WireReady	PCB에 장착	THT 용접 결선
도체 아웃렛 방향	90°	피치(mm)(P)	9.52 mm
피치(인치)(P)	0.375 "	극 수	4
핀 시리즈 수량	2	고객 맞춤	예
행 수	2	총당 최대 인접 폴	24
슬더 핀 길이(I)	5 mm	슬더핀 크기	0.5 x 1.0 mm
슬더 구멍 직경(D)	1.3 mm	슬더 구멍 직경 공차(D)	+ 0.1 mm
풀딩 용접 핀 수	1	스크류드라이버 블레이드	0.8 x 4.0
스크류드라이버 블레이드 표준	DIN 5264	조임 토크, 최소	0.5 Nm
조임 토크, 최대	0.6 Nm	클램프 스크류	M 3
탈피 길이	7 mm	L1(mm)	9.52 mm
L1(인치)	3.750 "	DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP 20
DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호	손가락 터치 안전	보호 등급	IP20

자재 데이터

절연재	Wemid(PA)	컬러 코드	주황색
컬러 차트(유사)	RAL 2000	절연재 그룹	I
CTI(Comparative Tracking Index, 비교	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
추적 지수)			
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
접점 표면	주석 도금	코팅	4-6 µm SN
납땜 유형	매트	용접 결선의 레이어 구조	2...4 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-50 °C	작동 온도, 최대	120 °C
온도 범위, 설치, 최소	-25 °C	온도 범위, 설치, 최대	120 °C

결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.18 mm²
------------	----------

LL2N 9.52/04/90 5.0SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

클램프 범위, 최대	6 mm ²																																																												
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26																																																												
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 10																																																												
단선, 최소 H05(07) V-U	0.18 mm ²																																																												
단선, 최대 H05(07) V-U	6 mm ²																																																												
꼬임, 최소 H07V-R	0.22 mm ²																																																												
연선, 최소 H05(07) V-K	0.22 mm ²																																																												
연선, 최대 H05(07) V-K	4 mm ²																																																												
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소	0.5 mm ²																																																												
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대	2.5 mm ²																																																												
와이어 엔드 페를 포함, DIN 46228 pt 1, 최소	0.5 mm ²																																																												
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	2.5 mm ²																																																												
EN 60999 a x b 규격, ø	3.6 mm x 3.1 mm; 2.7 mm																																																												
클램프형 도체	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>0.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 폐를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 6 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 폐를</td> <td>H0.5/6</td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>1 mm²</td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 폐를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 6 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 폐를</td> <td>H1.0/6</td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>1.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 폐를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 7 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 폐를</td> <td>H1.5/7</td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 폐를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 7 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 폐를</td> <td>H2.5/7</td> </tr> <tr> <td>도체 결선 단면적</td> <td>유형</td> <td>미세 와이어</td> </tr> <tr> <td></td> <td>공칭</td> <td>0.75 mm²</td> </tr> <tr> <td>와이어 종단 폐를</td> <td>탈피 길이</td> <td>공칭 6 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>권장 와이어 종단 폐를</td> <td>H0.75/6</td> </tr> </tbody> </table>	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	0.5 mm ²	와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 6 mm		권장 와이어 종단 폐를	H0.5/6	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	1 mm ²	와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 6 mm		권장 와이어 종단 폐를	H1.0/6	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	1.5 mm ²	와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 7 mm		권장 와이어 종단 폐를	H1.5/7	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	2.5 mm ²	와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 7 mm		권장 와이어 종단 폐를	H2.5/7	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어		공칭	0.75 mm ²	와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 6 mm		권장 와이어 종단 폐를	H0.75/6
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																											
	공칭	0.5 mm ²																																																											
와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 6 mm																																																											
	권장 와이어 종단 폐를	H0.5/6																																																											
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																											
	공칭	1 mm ²																																																											
와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 6 mm																																																											
	권장 와이어 종단 폐를	H1.0/6																																																											
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																											
	공칭	1.5 mm ²																																																											
와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 7 mm																																																											
	권장 와이어 종단 폐를	H1.5/7																																																											
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																											
	공칭	2.5 mm ²																																																											
와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 7 mm																																																											
	권장 와이어 종단 폐를	H2.5/7																																																											
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어																																																											
	공칭	0.75 mm ²																																																											
와이어 종단 폐를	탈피 길이	공칭 6 mm																																																											
	권장 와이어 종단 폐를	H0.75/6																																																											
참조 텍스트	폐를 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.. 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다																																																												

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 61984	정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	32 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	32 A	정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	32 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)	32 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급	1000 V II/2
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	690 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	690 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	6 kV	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	6 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	6 kV	단시간 내전류 저항	3 x 1s, 120 A

CSA에 따른 정격 데이터

협회(CSA)	CSA	인증 번호(CSA)	200039-1815154
정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / CSA)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	30 A	정격 전류(사용 그룹 C / CSA)	30 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 10

LL2N 9.52/04/90 5.0SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인값 참조

사양은 최대값, 상세정보 -
승인서 참조

UL 1059에 따른 정격 데이터

협회(cURus)	CURUS
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	30 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 26
승인값 참조	사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조

인증 번호(cURus)	E60693
정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)	300 V
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	30 A
와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 10

패키징

패키징	박스	VPE 길이	153.00 mm
VPE 폭	91.00 mm	VPE 높이	51.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	---

참고 사항

- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months




분류

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

LL2N 9.52/04/90 5.0SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**제품 이미지****Dimensional drawing****Graph**

LL2N 9.52/04/90 5.0SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Pozidriv



일반 주문 데이터

유형	SDIK PZ1 X 80	버전
주문 번호	2749920000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 1 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1
GTIN (EAN)	4050118897227	
수량	1 ST	
유형	SDK PZ1 X 80	버전
주문 번호	2749440000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 14.5 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A):
GTIN (EAN)	4050118895667	1
수량	1 ST	

일자 스크류드라이버



일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008400000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056361	
수량	1 ST	
유형	SDS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	9008340000	스크류드라이버, 스크류드라이버
GTIN (EAN)	4032248056293	
수량	1 ST	