

## 제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바(단자대), 스크류, 노란색, 63 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 9.90, 절연: 예, 너비: 7.55 mm
주문 번호	<a href="#">2226500000</a>
유형	WQV 10/6
GTIN (EAN)	4032248793761
수량	20 items

## WQV 10/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	18 mm	깊이 (인치)	0.7087 inch
높이	56.5 mm	높이 (인치)	2.2244 inch
너비	7.55 mm	폭 (인치)	0.2972 inch
순중량	11.3 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류	63 A
-------	------

## 시스템 사양

버전	단자대용
----	------

## 일반

극 수	6
-----	---

## 자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류
--------	-----

## 크기

피치(mm)(P)	9.90 mm
-----------	---------

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		