



그림과 유사

#### 일반 주문 데이터

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 주문 번호      | 2420560030                      |
| 유형         | <a href="#">PAC-D9M-F-HF-3M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986592933                   |
| 수량         | 1 items                         |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |         |
|-----|---------|
| 순중량 | 520.9 g |
|-----|---------|

### 온도

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 보관 온도 | -10...60 °C | 작동 온도 | -10...50 °C |
|-------|-------------|-------|-------------|

### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### 일반 데이터

|           |                             |         |          |
|-----------|-----------------------------|---------|----------|
| 케이블 길이    | 3 m                         | 적합      | 아날로그 신호  |
| 인터페이스 커넥터 | SUB-D MALE 9P               | 폴 수, 최소 | 9-극      |
| 커넥터 PLC 측 | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) | 와이어 단면적 | 0.25 mm² |

### 전기 데이터

|           |                     |                  |           |
|-----------|---------------------|------------------|-----------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       |
| 정격 전압     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | 저항               | ≤ 80 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m  |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |           |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |