

## SAIE-M8S-4S-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



바이드뮬러는 전 세계 선두 커넥터 제조사 중 하나입니다. 이 제품군에서 가장 중심이 되는 것은 바이드뮬러가 제품명 SAI로 분류하고 있는 원형 커넥터입니다. 바이드뮬러의 엔지니어들은 SAI 제품 개발 시 많은 사용자와의 협력을 통해 항상 합리적이고 비용 효율적인 설치 개념을 달성하는 데 집중했으며 전세계에서 기능과 품질의 측면에서 표준으로 자리 잡은 유명 제품들을 시장에 공급해 왔습니다. 이에 대한 가장 좋은 예로 S 및 T 코딩된 M12를 탑재한 신형 배전기가 있습니다. 이 모듈의 특징은 특히 높은 전류와 전압입니다. 이러한 특징으로 인해 3상 모터 등에도 사용이 가능합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M8, 장착 나사선: M10, 극 수: 4, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	<a href="#">2423190000</a>
유형	SAIE-M8S-4S-F13THR
GTIN (EAN)	4050118430196
수량	25 items

## SAIE-M8S-4S-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	3.84 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

극 수	4
코딩	M8 = 없음
장착 유형	전면 장착
하우징	M8 핀
설치 높이	13 mm
하우징 표면	니켈 도금
실드 결선	예
장착 나사산	M10
공칭 전압	30 V
정격 전류	4 A
온도 범위	-30...80 °C
보호 등급	IP67
접점 표면	Au(금)
하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금
결선 나사산	M8
조임 토크	M8: 0.5 Nm
장착 나사산	M10
마운팅 토크 범위	0.8 Nm
마운팅 토크	최대 0.8 Nm
PCB에 장착	THT/THR 용접 결선
절연 저항	100 MΩ
오염 심각도	3 (2개는 실링된 구역 내)
플러그 주기	≥ 100
접점 재질	구리 합금
실링 자재	NBR
잠금 너트 재질	니켈 도금 CuZn
플랜지 장착 하우징 재질	니켈 도금 CuZn
그라우팅 재질	PUR

## 일반 정보

극 수	4	하우징 기본 재질	CuZn, 니켈 도금
결선 나사산	M8	접점 재질	구리 합금
접점 표면	Au(금)	장착 유형	전면 장착
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100

## 시스템 매개변수

PCB에 장착	THT/THR 용접 결선	극 수	4
핀 시리즈 수량	1	절연 저항	100 MΩ

## SAIE-M8S-4S-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

보호 등급	IP67	플러그 주기	$\geq 100$
<b>재질 데이터</b>			
접점 재질	구리 합금	접점 표면	Au(금)
<b>중요 참고 사항</b>			
참고 사항			
<b>분류</b>			
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		


## SAIE-M8S-4S-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면

## 치수 도면



## PCB 디자인



## 풀 계획

