

그림과 유사



바이드물러는 전 세계 선두 커넥터 제조사 중 하나입니다. 이 제품군에서 가장 중심이 되는 것은 바이드블러가 제품명 SAI로 분류하고 있는 원형 커넥터입니다. 바이드물러의 엔지니어들은 SAI 제품 개발 시 많은 사용자와의 협력을 통해 항상 합리적이고 비용 효율적인 설치 개념을 달성하는 데 집중했으며 전 세계에서 기능과 품질의 측면에서 표준으로 자리 잡은 유명 제품들을 시장에 공급해 왔습니다. 이에 대한 가장 좋은 예로 S 및 T 코딩된 M12를 탑재한 신형 배전기가 있습니다. 이 모듈의 특징은 특히 높은 전류와 전압입니다. 이러한 특징으로 인해 3상 모터 등에도 사용이 가능합니다.

일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M8, 장착 나사산: , 극 수: 8, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	2424190000
유형	SAID-M8B-8S-THR
GTIN (EAN)	4050118430813
수량	25 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	2 g
-----	-----

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

극 수	8	코딩	M8 = 없음
하우징	M8 소켓	실드 결선	No
공칭 전압	30 V	정격 전압	60 V (3폴) / 30 V (4폴, 5폴 및 8폴)
정격 전류	1.5 A	정격 전류	4 A (3폴, 4폴 및 5폴) / 1.5 A (8폴)
온도 범위	-25...95 °C	보호 등급	IP67
접점 표면	Au(금)	하우징 기본 재질	LCP
결선 나사산	M8	조임 토크	M8: 0.5 Nm
오염 심각도	3 (2개는 실링된 구역 내)	플러그 주기	≥ 100
접점 재질	구리 합금	잠금 너트 재질	니켈 도금 CuZn
플랜지 장착 하우징 재질	니켈 도금 CuZn		

일반 정보

극 수	8	UL 94 가연성 등급	V-0
하우징 기본 재질	LCP	결선 나사산	M8
접점 재질	구리 합금	접점 표면	Au(금)
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100

시스템 매개변수

극 수	8	핀 시리즈 수량	1
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100

재질 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
접점 표면	Au(금)		

중요 참고 사항

참고 사항

분류

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		


SAID-M8B-8S-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



PCB 디자인



폴 계획

