



그림과 유사

### 일반 주문 데이터

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 주문 번호      | 2425730060                          |
| 유형         | <a href="#">PAC-HE20-HE20-HF-6M</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248420469                       |
| 수량         | 1 items                             |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 482 g |
|-----|-------|

#### 온도

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 보관 온도 | -10...60 °C | 작동 온도 | -10...50 °C |
|-------|-------------|-------|-------------|

#### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수                  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

#### 일반 데이터

|         |                      |           |                     |
|---------|----------------------|-----------|---------------------|
| 케이블 길이  | 6 m                  | 적합        | 디지털 신호              |
| 케이블     | 케이블 LIHH             | 인터페이스 커넥터 | 플랫 케이블 커넥터 HE10 20P |
| 폴 수, 최소 | 20-폴                 | 커넥터 PLC 측 | 플랫 케이블 커넥터 HE10 20P |
| 와이어 단면적 | 0.14 mm <sup>2</sup> |           |                     |

#### 전기 데이터

|           |                     |                  |            |
|-----------|---------------------|------------------|------------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A        |
| 정격 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 저항               | ≤ 150 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m   |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |            |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |