

**PAC-HE14-HE14-HF-4M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



그림과 유사

**일반 주문 데이터**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
|            |                                     |
| 주문 번호      | 2425940040                          |
| 유형         | <a href="#">PAC-HE14-HE14-HF-4M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986598355                       |
| 수량         | 1 items                             |

PAC-HE14-HE14-HF-4M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 321 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|         |                      |           |                                 |
|---------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| 케이블 길이  | 4 m                  | 적합        | 디지털 신호                          |
| 케이블     | 케이블 LIHH             | 인터페이스 커넥터 | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 14P |
| 폴 수, 최소 | 14-폴                 | 커넥터 PLC 측 | FLAT CABLE CONECTOR<br>HE10 14P |
| 와이어 단면적 | 0.14 mm <sup>2</sup> |           |                                 |

전기 데이터

|           |                     |                  |            |
|-----------|---------------------|------------------|------------|
| 총 전류, 최대  | 3 A                 | 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A        |
| 정격 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 저항               | ≤ 150 mΩ/m |
| 작동 전압     | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m   |
| 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m            |                  |            |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |