



## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 제품 이미지



일직선(180°) 아웃렛 방향으로 와이어를 결선하기 위해 클램프 스크류 결선형을 사용하는 암형 플러그 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">1943660000</a>                                                     |
| 유형         | BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX                                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248617678                                                                  |
| 수량         | 36 items                                                                       |
| 제품 데이터     | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |
| 패키징        | 박스                                                                             |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(UR)             | E60693                  |
| 인증 번호(cURus)          | E60693                  |

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 20.1 mm | 깊이 (인치) | 0.7913 inch |
| 높이  | 16 mm   | 높이 (인치) | 0.6299 inch |
| 너비  | 50.8 mm | 폭 (인치)  | 2 inch      |
| 순중량 | 15.83 g |         |             |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 시스템 매개변수

|                             |                                        |        |                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------|
| 제품군                         | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 5.08          |        |                        |
| 결선 유형                       | 필드 결선                                  |        |                        |
| 와이어 결선 방식                   | 클램프 요크 결선                              |        |                        |
| 피치(mm)(P)                   | 5.08 mm                                |        |                        |
| 피치(인치)(P)                   | 0.200 "                                |        |                        |
| 도체 아웃렛 방향                   | 180°                                   |        |                        |
| 극 수                         | 10                                     |        |                        |
| L1(mm)                      | 45.72 mm                               |        |                        |
| L1(인치)                      | 1.800 "                                |        |                        |
| 행 수                         | 1                                      |        |                        |
| 핀 시리즈 수량                    | 1                                      |        |                        |
| 정격 단면적                      | 4 mm²                                  |        |                        |
| DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전                              |        |                        |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호   | IP20 플러그드/ IP10 언플러그드                  |        |                        |
| 보호 등급                       | IP20                                   |        |                        |
| 불꽃 저항                       | ≤5 mΩ                                  |        |                        |
| 코딩 가능                       | 예                                      |        |                        |
| 탈피 길이                       | 7 mm                                   |        |                        |
| 클램프 스크류                     | M 2.5                                  |        |                        |
| 스크류드라이버 블레이드                | 0.6 x 3.5, PH 1, PZ 1                  |        |                        |
| 스크류드라이버 블레이드 표준             | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |        |                        |
| 플러그 주기                      | 25                                     |        |                        |
| 플러그링 힘/풀, 최대                | 10 N                                   |        |                        |
| 당기는 힘 / 풀, 최대               | 9 N                                    |        |                        |
| 조임 토크                       | 토크 유형                                  | 와이어 결선 |                        |
|                             | 사용 정보                                  | 조임 토크  | 최소 0.4 Nm<br>최대 0.5 Nm |

### 자재 데이터

|           |          |        |      |
|-----------|----------|--------|------|
| 절연재       | PBT      | 컬러 코드  | 주황색  |
| 컬러 차트(유사) | RAL 2000 | 절연재 그룹 | IIIa |

## 기술 데이터

|                                           |        |                      |                            |
|-------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 200  | Moisture Level (MSL) |                            |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0    | 접점 재질                | 구리 합금                      |
| 접점 표면                                     | 주석 도금  | 플러그 접점의 레이어 구조       | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C | 보관 온도, 최대            | 70 °C                      |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C | 작동 온도, 최대            | 100 °C                     |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -25 °C | 온도 범위, 설치, 최대        | 100 °C                     |

### 결선에 적합한 컨덕터

|                                   |                      |              |                             |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| 클램프 범위, 최소                        | 0.13 mm <sup>2</sup> |              |                             |
| 클램프 범위, 최대                        | 4 mm <sup>2</sup>    |              |                             |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                   | AWG 30               |              |                             |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                   | AWG 12               |              |                             |
| 단선, 최소 H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>  |              |                             |
| 단선, 최대 H05(07) V-U                | 4 mm <sup>2</sup>    |              |                             |
| 연선, 최소 H05(07) V-K                | 0.2 mm <sup>2</sup>  |              |                             |
| 연선, 최대 H05(07) V-K                | 4 mm <sup>2</sup>    |              |                             |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.2 mm <sup>2</sup>  |              |                             |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |              |                             |
| 와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소  | 0.2 mm <sup>2</sup>  |              |                             |
| 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최대         | 4 mm <sup>2</sup>    |              |                             |
| EN 60999 a x b 규격, ø              | 2.8 mm x 2.4 mm      |              |                             |
| 클램프형 도체                           | 도체 결선 단면적            | 유형           | 미세 와이어                      |
|                                   |                      | 공칭           | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페룰                         |                      | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                     |
|                                   |                      | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.5/6</a>      |
|                                   |                      | 탈피 길이        | 공칭 8 mm                     |
|                                   |                      | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H0.5/12 OR</a>  |
| 도체 결선 단면적                         |                      | 유형           | 미세 와이어                      |
|                                   |                      | 공칭           | 1 mm <sup>2</sup>           |
| 와이어 종단 페룰                         |                      | 탈피 길이        | 공칭 6 mm                     |
|                                   |                      | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H1.0/6</a>      |
| 도체 결선 단면적                         |                      | 유형           | 미세 와이어                      |
|                                   |                      | 공칭           | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페룰                         |                      | 탈피 길이        | 공칭 7 mm                     |
|                                   |                      | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H1.5/7</a>      |
| 도체 결선 단면적                         |                      | 유형           | 미세 와이어                      |
|                                   |                      | 공칭           | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| 와이어 종단 페룰                         |                      | 탈피 길이        | 공칭 7 mm                     |
|                                   |                      | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H2.5/7</a>      |
|                                   |                      | 탈피 길이        | 공칭 10 mm                    |
|                                   |                      | 권장 와이어 종단 페룰 | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |

참조 텍스트 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

### IEC 정격데이터

|                               |                        |                               |       |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------|
| 표준에 따라 시험완료                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C)           | 23 A  |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)        | 18 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C)           | 21 A  |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)        | 16 A                   | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2  | 400 V |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 320 V                  | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 250 V |

## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

|                                      |      |                                      |               |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------|
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /<br>오염 등급 II/2  | 4 kV | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /<br>오염 등급 III/2 | 4 kV          |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 /<br>오염 등급 III/3 | 4 kV | 단시간 내전류 저항                           | 3 x 1s, 120 A |

### CSA에 따른 정격 데이터

|                      |        |                      |                           |
|----------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| 협회(CSA)              | CSA    | 인증 번호(CSA)           | 200039-1121690            |
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V  | 정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 50 V                      |
| 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V  | 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 20 A                      |
| 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 20 A   | 와이어 단면적, AWG, 최소     | AWG 30                    |
| 와이어 단면적, AWG, 최대     | AWG 12 | 승인값 참조               | 사양은 최대값, 상세정보 -<br>승인서 참조 |

### UL 1059에 따른 정격 데이터

|                          |                           |                          |        |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(UR)                   | UR                        | 인증 번호(UR)                | E60693 |
| 협회(cURus)                | CURUS                     | 인증 번호(cURus)             | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V                     | 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 20 A                      | 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A   |
| 와이어 단면적, AWG, 최소         | AWG 26                    | 와이어 단면적, AWG, 최대         | AWG 12 |
| 승인값 참조                   | 사양은 최대값, 상세정보 -<br>승인서 참조 |                          |        |

### 패키징

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스        | VPE 길이 | 348.00 mm |
| VPE 폭 | 136.00 mm | VPE 높이 | 32.00 mm  |

### 유형 테스트

|                           |        |                                                                        |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 테스트: 표시 내구성               | 표준     | DIN EN 61984 섹션 7.3.2 / 09.02, DIN EN 60068-2-70 / 07.96에서 패턴 가져옴      |
|                           | 테스트    | 원산지 표시, 정격 전압, 정격 단면적, 재질 유형                                           |
|                           | 평가     | 사용 가능                                                                  |
|                           | 테스트    | 내구성                                                                    |
| 테스트: 접속 오류(비호환성)          | 평가     | 통과                                                                     |
|                           | 표준     | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                      |
|                           | 테스트    | 180° 회전, 코딩 요소 포함                                                      |
|                           | 평가     | 통과                                                                     |
| 테스트: 클램프 사용 가능한 단면        | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.02 |
|                           | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.2 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.2 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면                                               |
|                           |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면                                              |
| 컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 | 평가     | 통과                                                                     |
|                           | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00                                          |
|                           | 요구 사항  | 0.2 kg                                                                 |

기술 데이터

|         |        |                                        |
|---------|--------|----------------------------------------|
| 폴아웃 테스트 | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 26/1               |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 26/19              |
|         | 평가     | 통과                                     |
|         | 요구 사항  | 0.3 kg                                 |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 경질 0.5 mm <sup>2</sup> |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup> |
|         | 평가     | 통과                                     |
|         | 요구 사항  | 0.9 kg                                 |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 12/1               |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 12/19              |
|         | 평가     | 통과                                     |
|         | 표준     | DIN EN 60999-1 섹션 9.5 / 12.00          |
|         | 요구 사항  | ≥10 N                                  |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 26/1               |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 26/19              |
|         | 평가     | 통과                                     |
|         | 요구 사항  | ≥20 N                                  |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H05V-U0.5              |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H05V-K0.5              |
|         | 평가     | 통과                                     |
|         | 요구 사항  | ≥60 N                                  |
|         | 컨덕터 유형 | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-U4.0              |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-K4.0              |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 12/1               |
|         |        | 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 AWG 12/19              |
|         | 평가     | 통과                                     |

중요 참고 사항


|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC 준수 | 적합성: 본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

기술 데이터


분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


#### 제품 이미지




#### Dimensional drawing



#### Graph



#### Graph



## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 탈거용 손잡이



찾은 부하 변화의 경우: 플러그 커넥터를 위한 "트레일러 커플링".  
변형 방지는 도체에서 변형을 완화시키는 것 이상을 제공합니다.  
해당 연결 플러그에 간단히 클립온하여  
• 도체를 묶습니다  
• 가이드 케이블  
• 결선 및 개폐 보조로 사용  
결선 접점에 손상이 없으며, 명확하고, 깔끔한 결선, 그리고 취급이 쉽습니다.  
사용자 이점: 열악한 산업 환경에서 견고한 영구적인 결선을 제공하며 편리한 작업으로 개선 시스템 가용성을 보장합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 유형         | BLZ 5.08 ZE04 OR BX        | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1652110000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 주황색, 극 수: 4 |
| GTIN (EAN) | 4008190401788              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |
| 유형         | BLZ 5.08 ZE04 BK BX        | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1652130000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 검정, 극 수: 4  |
| GTIN (EAN) | 4008190401801              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |
| 유형         | BLZ 5.08 ZE08 OR BX        | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1652050000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 주황색, 극 수: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190401726              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |
| 유형         | BLZ 5.08 ZE08 BK BX        | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1652070000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 스트레인 릴리프, 검정, 극 수: 8  |
| GTIN (EAN) | 4008190401740              |                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                           |

### 코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.  
코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.  
코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납땜 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.  
회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.  
이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 유형         | BLZ/SL KO OR BX            | 버전                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1573010000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |                                        |
| 수량         | 100 ST                     |                                        |

## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형         | BLZ/SL KO BK BX            | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1545710000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |                                       |
| 수량         | 50 ST                      |                                       |

## 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | SDS 0.6X3.5X100            | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2749340000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | 블레이드 두께(A): 0.6 mm                           |
| 수량         | 1 ST                       |                                              |
| 유형         | SDIS 0.6X3.5X100           | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2749810000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              | 블레이드 두께(A): 0.6 mm                           |
| 수량         | 1 ST                       |                                              |

## 십자 스크류드라이버 Phillips



십자 스크류드라이버, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SDK PH1 X 80               | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">2749410000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4.5 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              |                                                  |
| 수량         | 1 ST                       |                                                  |


**BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Pozidriv



십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

|            |                            |                                                 |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 유형         | SDK PZ1 X 80               | 버전                                              |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2749440000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 14.5 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              | 1                                               |  |
| 수량         | 1 ST                       |                                                 |  |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLDF 5.08



옵션 잠금 기능이 있는 패널 관통 장착용 수형 커넥터. 플랫 블레이드 또는 솔더 결선으로서 내부 결선. 이 수형 커넥터는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SLDF 5.08 L/F 10 SN OR ... | 버전                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1599210000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 플랫 블레이드 결선, 용접 결선, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190065522              |                                                                    |
| 수량         | 24 ST                      |                                                                    |

### SL 5.08/135




135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/10/135 3.2SN OR... | 버전                                                                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1603140000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190082123              |                                                                                                  |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                  |

### SL 5.08/135B



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/10/135B 3.2SN O... | 버전                                                                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1605610000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190178284              |                                                                                                         |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                         |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 5.08/180



직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/10/180 3.2SN OR... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1518060000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190122539              | 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

### SL 5.08/180B




직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/10/180B 3.2SN O... | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1520360000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4008190030612              | 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                      |

### SL 5.08/90



90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/10/90 3.2SN OR ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1508860000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190089092              | 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 5.08/90B




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08/10/90B 3.2SN OR... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1511160000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4008190052485              | 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                     |

### SL 5.08HC/180




섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08HC/10/180 3.2SN ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1148290000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248107773              | 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |
| 유형         | SL 5.08HC/10/180 3.2SN ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1146530000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248933310              | 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

### SL 5.08HC/180B



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 대응물

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08HC/10/180B 3.2SN... | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1149670000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4032248934904              | 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정,  |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                      |
| 유형         | SL 5.08HC/10/180B 3.2SN... | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1147580000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4032248934249              | 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                      |

### SL 5.08HC/180G




섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08HC/10/180G 3.2SN... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1148900000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 퍼쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248935369              | 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |
| 유형         | SL 5.08HC/10/180G 3.2SN... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1146910000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 퍼쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248108602              | 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |

### SL 5.08HC/90



유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08HC/10/90 3.2SN B... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1155130000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4050118050738              | 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |
| 유형         | SL 5.08HC/10/90 3.2SN O... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1146900000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4050118051421              | 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 50 ST                      |                                                  |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 5.08HC/90B




유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SL 5.08HC/10/90B 3.2SN ... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1155670000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4050118050271              | 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정,  |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                     |
| 유형         | SL 5.08HC/10/90B 3.2SN ... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1154850000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4050118050967              | 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 50 ST                      | 박스                                                     |

### SLDV 5.08/180




솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 5.08V/20/180 3.2SN ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1725730000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248062027              | 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### SLDV 5.08/180B



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 대응물

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 5.08V/20/180B 3.2SN... | 버전                                                      |
| 주문 번호      | <a href="#">1726820000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4032248062706              | 5.08 mm, 극 수: 20, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 20 ST                      | 박스                                                      |

### SLDV 5.08/90




솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 5.08V/20/90 3.2 SN ... | 버전                                               |
| 주문 번호      | <a href="#">1725250000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4032248060658              | 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |                                                  |

### SLDV 5.08/90B



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | SLD 5.08V/20/90B 3.2 SN... | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1726360000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4032248061334              | 5.08 mm, 극 수: 20, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 20 ST                      | 박스                                                     |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 5.08/180 Box




내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/180 1...  | 버전                                                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1775682001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248158324              |                                                                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                     |
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/180 3...  | 버전                                                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1838060000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248348121              |                                                                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                     |

### SL-SMT 5.08/180G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/180G 1... | 버전                                                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1776002001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248158997              |                                                                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                     |
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/180G 3... | 버전                                                                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1838290000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248348350              |                                                                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                     |

## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



90° 각도의 내고온 개방형 수형 헤더 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/90 1.5... | 버전                                                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1774842001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248155880              |                                                                                                    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                    |
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/90 3.2... | 버전                                                                                                 |
| 주문 번호      | <a href="#">1780030000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248165353              |                                                                                                    |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                    |

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/90G 1.... | 버전                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1775082001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스   |
| GTIN (EAN) | 4032248156559              |                                                                                                      |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                      |
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/90G 1.... | 버전                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1775083001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, Tray |
| GTIN (EAN) | 4032248166312              |                                                                                                      |
| 수량         | 30 ST                      |                                                                                                      |
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/10/90G 3.... | 버전                                                                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1780260000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 10, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스   |
| GTIN (EAN) | 4032248165582              |                                                                                                      |
| 수량         | 50 ST                      |                                                                                                      |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLF 5.08/180 SN




판넬 기본 연결을 위한 와이어-와이어 응용으로서 BLF 5.08HC에서 사용 시, PUSH IN 와이어 결선 및 직선 아웃렛 방향의 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SLF 5.08/10/180 SN BK BX   | 버전                                                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1335710000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4050118139143              |                                                                                           |
| 수량         | 36 ST                      |                                                                                           |
| 유형         | SLF 5.08/10/180 SN OR BX   | 버전                                                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1335410000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4050118138719              |                                                                                           |
| 수량         | 36 ST                      |                                                                                           |

### SLF 5.08/180B SN



판넬 기본 연결을 위한 와이어-와이어 응용으로서 BLF 5.08HC에서 사용 시, PUSH IN 와이어 결선 및 직선 아웃렛 방향의 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형         | SLF 5.08/10/180B SN BK ... | 버전                                                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1335940000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4050118138993              |                                                                                           |
| 수량         | 30 ST                      |                                                                                           |
| 유형         | SLF 5.08/10/180B SN OR ... | 버전                                                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">1335530000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스 |
| GTIN (EAN) | 4050118139044              |                                                                                           |
| 수량         | 30 ST                      |                                                                                           |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLF 5.08/180DF SN




패널 기본 연결을 위한 와이어-와이어 응용으로서 BLF 5.08HC에서 사용 시, PUSH IN 와이어 결선 및 직선 아웃렛 방향의 수형 플러그. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | SLF 5.08/10/180DF SN OR... | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1353680000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180° |
| GTIN (EAN) | 4050118156423              | 액추에이터 탑재 PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스  |
| 수량         | 24 ST                      |                                              |

### SLT 5.08/180DF SN




스크류 TOP 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 이 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | SLT 5.08/10/180DF SN OR... | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1353450000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, TOP |
| GTIN (EAN) | 4050118156102              | 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스                      |
| 수량         | 24 ST                      |                                                   |

### SLT 5.08B



스크류 TOP 와이어 결선이 있는 수형 플러그. 이 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | SLT 5.08/10/180B SN OR ... | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1611790000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, TOP |
| GTIN (EAN) | 4008190192679              | 결선, 클램프 범위, 최대 : 2.5 mm², 박스                      |
| 수량         | 50 ST                      |                                                   |


## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLS 5.08/180 SN




클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | SLS 5.08/10/180 SN OR BX   | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1627170000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4008190199685              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                  |
| 수량         | 36 ST                      |                                                   |

### SLS 5.08/180B



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | SLS 5.08/10/180B SN OR ... | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1627320000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4008190199838              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                  |
| 수량         | 30 ST                      |                                                   |

### SLS 5.08TB KF35



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그를 레일에 장착하기 위한 클립온 풋 포함. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 유형         | SLS 5.08/10/180TB KF SN... | 버전                                                |
| 주문 번호      | <a href="#">1846160000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248362448              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                  |
| 수량         | 10 ST                      |                                                   |

## BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SLS 5.08TB RF15



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그를 레일에 장착하기 위한 클립온 풋 포함. 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

| 유형         | SLS 5.08/10/180TB RF15 ... | 버전                                                |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 주문 번호      | <a href="#">1846080000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 |
| GTIN (EAN) | 4032248362363              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                  |
| 수량         | 10 ST                      |                                                   |