



**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



와이어 결선을 위한 클램프 스크류가 있는 암형 플러그 및 직각(90° or 270°) 아웃렛 방향. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극수: 23, 90°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 4 mm², 박스 |
| 주문 번호      | <a href="#">1948220000</a>   |
| 유형         | BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX   |
| GTIN (EAN) | 4032248624744  |
| 수량         | 12 items   |
| 제품 데이터     | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12        |
| 패키징        | 박스   |

**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E60693                  |

치수 및 중량

|     |           |         |             |
|-----|-----------|---------|-------------|
| 깊이  | 27.2 mm   | 깊이 (인치) | 1.0709 inch |
| 높이  | 14.1 mm   | 높이 (인치) | 0.5551 inch |
| 너비  | 116.84 mm | 폭 (인치)  | 4.6 inch    |
| 순중량 | 46.37 g   |         |             |

환경 제품 규정 준수

|            |                     |                  |  |
|------------|---------------------|------------------|--|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |                  |  |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |                  |  |
| 제품 탄소 발자국  | 요람에서 게이트까지          | 0.548 kg CO2 eq. |  |

시스템 매개변수

|                             |  |        |                        |
|-----------------------------|--|--------|------------------------|
| 제품군                         | OMNIMATE 시그널 - 시리즈 BL/SL 5.08          |        |                        |
| 결선 유형                       | 필드 결선                                  |        |                        |
| 와이어 결선 방식                   | 클램프 요크 결선                              |        |                        |
| 피치(mm)(P)                   | 5.08 mm                                |        |                        |
| 피치(인치)(P)                   | 0.200 "                                |        |                        |
| 도체 아웃렛 방향                   | 90°                                    |        |                        |
| 극 수                         | 23                                     |        |                        |
| L1(mm)                      | 111.76 mm                              |        |                        |
| L1(인치)                      | 4.400 "                                |        |                        |
| 행 수                         | 1                                      |        |                        |
| 핀 시리즈 수량                    | 1                                      |        |                        |
| 정격 단면적                      | 4 mm <sup>2</sup>                      |        |                        |
| DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호 | 손가락 터치 안전                              |        |                        |
| DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호   | IP20 플러그드/ IP10 언플러그드                  |        |                        |
| 보호 등급                       | IP20                                   |        |                        |
| 불꽃 저항                       | ≤5 mΩ                                  |        |                        |
| 코딩 가능                       | 예                                      |        |                        |
| 탈피 길이                       | 7 mm                                   |        |                        |
| 클램프 스크류                     | M 2.5                                  |        |                        |
| 스크류드라이버 블레이드                | 0.6 x 3.5, PH 1, PZ 1                  |        |                        |
| 스크류드라이버 블레이드 표준             | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ |        |                        |
| 플러그 주기                      | 25                                     |        |                        |
| 플러깅 힘/풀, 최대                 | 10 N                                   |        |                        |
| 당기는 힘 / 풀, 최대               | 9 N                                    |        |                        |
| 조임 토크                       | 토크 유형                                  | 와이어 결선 |                        |
|                             | 사용 정보                                  | 조임 토크  | 최소 0.4 Nm<br>최대 0.5 Nm |

자재 데이터

|           |          |        |      |
|-----------|----------|--------|------|
| 절연재       | PBT      | 컬러 코드  | 주황색  |
| 컬러 차트(유사) | RAL 2000 | 절연재 그룹 | IIIa |

**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

|   |        |
|---|--------|
| CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | ≥ 200  |
| UL 94 가연성 등급                              | V-0    |
| 접점 표면                                     | 주석 도금  |
| 보관 온도, 최소                                 | -40 °C |
| 작동 온도, 최소                                 | -50 °C |
| 온도 범위, 설치, 최소                             | -25 °C |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Moisture Level (MSL) |                            |
| 접점 재질                | 구리 합금                      |
| 플러그 접점의 레이어 구조       | 4...8 μm Sn hot-dip tinned |
| 보관 온도, 최대            | 70 °C                      |
| 작동 온도, 최대            | 100 °C                     |
| 온도 범위, 설치, 최대        | 100 °C                     |

결선에 적합한 컨덕터

|                                   |                             |              |                            |                        |      |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------------|------|
| 클램프 범위, 최소                        | 0.13 mm <sup>2</sup>        |              |                            |                        |      |
| 클램프 범위, 최대                        | 4 mm <sup>2</sup>           |              |                            |                        |      |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                   | AWG 30                      |              |                            |                        |      |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                   | AWG 12                      |              |                            |                        |      |
| 단선, 최소 H05(07) V-U                | 0.2 mm <sup>2</sup>         |              |                            |                        |      |
| 단선, 최대 H05(07) V-U                | 4 mm <sup>2</sup>           |              |                            |                        |      |
| 연선, 최소 H05(07) V-K                | 0.2 mm <sup>2</sup>         |              |                            |                        |      |
| 연선, 최대 H05(07) V-K                | 4 mm <sup>2</sup>           |              |                            |                        |      |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.2 mm <sup>2</sup>         |              |                            |                        |      |
| 플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 2.5 mm <sup>2</sup>         |              |                            |                        |      |
| 와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최소  | 0.2 mm <sup>2</sup>         |              |                            |                        |      |
| 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대         | 4 mm <sup>2</sup>           |              |                            |                        |      |
| EN 60999 a x b 규격, ø              | 2.8 mm x 2.4 mm             |              |                            |                        |      |
| 클램프형 도체                           | 도체 결선 단면적                   | 공칭           | 0.5 mm <sup>2</sup>        |                        |      |
|                                   | 와이어 종단 페럴                   | 탈피 길이        | 공칭                         | 6 mm                   |      |
|                                   |                             | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.5/6</a>     |                        |      |
|                                   |                             | 탈피 길이        | 공칭                         | 8 mm                   |      |
|                                   |                             | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H0.5/12 OR</a> |                        |      |
|                                   | 도체 결선 단면적                   | 공칭           | 1 mm <sup>2</sup>          |                        |      |
|                                   |                             | 와이어 종단 페럴    | 탈피 길이                      | 공칭                     | 6 mm |
|                                   |                             |              | 권장 와이어 종단 페럴               | <a href="#">H1.0/6</a> |      |
|                                   | 도체 결선 단면적                   | 공칭           | 1.5 mm <sup>2</sup>        |                        |      |
|                                   |                             | 와이어 종단 페럴    | 탈피 길이                      | 공칭                     | 7 mm |
|                                   |                             |              | 권장 와이어 종단 페럴               | <a href="#">H1.5/7</a> |      |
|                                   | 도체 결선 단면적                   | 공칭           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |                        |      |
| 와이어 종단 페럴                         |                             | 탈피 길이        | 공칭                         | 7 mm                   |      |
|                                   |                             | 권장 와이어 종단 페럴 | <a href="#">H2.5/7</a>     |                        |      |
|                                   |                             | 탈피 길이        | 공칭                         | 10 mm                  |      |
| 권장 와이어 종단 페럴                      | <a href="#">H2.5/15D BL</a> |              |                            |                        |      |

참조 텍스트      플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다. 페럴 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.

IEC 정격데이터

|                                   |                        |                                   |               |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 표준에 따라 시험완료                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | 정격 전류, 극 수(Tu=20°C)               | 23 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)            | 18 A                   | 정격 전류, 극 수(Tu=40°C)               | 21 A          |
| 정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)            | 16 A                   | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급           | 400 V II/2    |
| 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급           | 320 V III/2            | 서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급           | 250 V III/3   |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2  | 4 kV                   | 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 4 kV          |
| 서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 4 kV                   | 단시간 내전류 저항                        | 3 x 1s, 120 A |

**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

**CSA에 따른 정격 데이터**

|                      |        |                      |                        |
|----------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 협회(CSA)              | CSA    | 인증 번호(CSA)           | 200039-1121690         |
| 정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V  | 정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 50 V                   |
| 정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V  | 정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 20 A                   |
| 정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 20 A   | 와이어 단면적, AWG, 최소     | AWG 30                 |
| 와이어 단면적, AWG, 최대     | AWG 12 | 승인값 참조               | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |

**UL 1059에 따른 정격 데이터**

|                          |                        |                          |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------|
| 협회(cURus)                | CURUS                  | 인증 번호(cURus)             | E60693 |
| 정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V                  | 정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V  |
| 정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 20 A                   | 정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A   |
| 와이어 단면적, AWG, 최소         | AWG 26                 | 와이어 단면적, AWG, 최대         | AWG 12 |
| 승인값 참조                   | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |                          |        |

**패키징**

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 패키징   | 박스        | VPE 길이 | 348.00 mm |
| VPE 폭 | 136.00 mm | VPE 높이 | 33.00 mm  |

**유형 테스트**

|                    |                           |  |                               |
|--------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| 테스트: 표시 내구성        | 표준                        | DIN EN 61984 섹션 7.3.2 / 09.02, DIN EN 60068-2-70 / 07.96에서 패턴 가져옴      |                               |
|                    | 테스트                       | 원산지 표시, 정격 전압, 정격 단면적, 재질 유형   |                               |
|                    | 평가                        | 사용 가능  |                               |
|                    | 테스트                       | 내구성  |                               |
| 테스트: 접속 오류(비호환성)   | 평가                        | 통과   |                               |
|                    | 표준                        | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06                      |                               |
|                    | 테스트                       | 180° 회전, 코딩 요소 포함  |                               |
|                    | 평가                        | 통과   |                               |
| 테스트: 클램프 사용 가능한 단면 | 표준                        | DIN EN 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 12.02 |                               |
|                    | 컨덕터 유형                    | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.2 mm <sup>2</sup> 단면                                 |                               |
|                    |                           | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.2 mm <sup>2</sup> 단면                                 |                               |
|                    |                           | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 2.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |                               |
|                    |                           | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 2.5 mm <sup>2</sup> 단면                                 |                               |
|                    |                           | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면   |                               |
|                    |                           | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면  |                               |
|                    | 평가                        | 통과   |                               |
|                    | 컨덕터의 손상 및 의도치 않은 느슨해짐 테스트 | 표준   | DIN EN 60999-1 섹션 9.4 / 12.00 |
|                    |                           | 요구 사항  | 0.2 kg                        |
| 컨덕터 유형             |                           | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1 단면   |                               |
|                    |                           | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19 단면  |                               |
| 평가                 |                           | 통과   |                               |
| 요구 사항              | 0.3 kg                    |  |                               |

**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

|         |                              |   |
|---------|------------------------------|---|
| 플아웃 테스트 | 컨덕터 유형                       | 컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.5 mm <sup>2</sup><br>단면 |
|         |                              | 컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.5 mm <sup>2</sup><br>단면 |
|         | 평가                           | 통과  |
|         | 요구 사항                        | 0.9 kg                                    |
|         | 컨덕터 유형                       | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1<br>단면               |
|         |                              | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19<br>단면              |
|         | 평가                           | 통과  |
|         | 표준                           | DIN EN 60999-1 섹션 9.5 / 12.00             |
|         | 요구 사항                        | ≥10 N                                     |
|         | 컨덕터 유형                       | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/1<br>단면               |
|         |                              | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 26/19<br>단면              |
|         | 평가                           | 통과  |
| 요구 사항   | ≥20 N                        |   |
| 컨덕터 유형  | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.5<br>단면 |   |
|         | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5<br>단면 |   |
| 평가      | 통과                           |   |
| 요구 사항   | ≥60 N                        |   |
| 컨덕터 유형  | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U4.0<br>단면 |   |
|         | 컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K4.0<br>단면 |   |
|         | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/1<br>단면  |   |
|         | 컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 12/19<br>단면 |   |
| 평가      | 통과                           |   |

중요 참고 사항

|        |   |
|--------|---|
| IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.  |
| 참고 사항  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

도면

제품 이미지



Dimensional drawing



## BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 코딩 부품



연결될 것으로 가정된 부분만 결선: 올바른 위치에 올바른 결선.  
 코딩 요소와 잠금 장치는 제조 공정 및 작동 중 연결 요소를 명확하게 구분합니다.  
 코딩 요소와 잠금 장치는 조립 전 또는 케이블 조립 단계에서 삽입됩니다. Weidmüller 대안: 납땜 전에 사전 코딩할 다양한 구성기를 사용한 온라인 구성.  
 회로 보드에서 올바르지 않은 조립과 결선 요소의 올바르지 않은 플러깅이 더 이상 일어나지 않습니다.  
 이점: 제조 동안 문제해결 과정이 없으며 사용자에게 의한 작동 오류가 없습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | BLZ/SL KO OR BX            | 버전                                     |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1573010000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 주황색, 극 수: 1 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |  |  |
| 수량         | 100 ST                     |  |  |
| 유형         | BLZ/SL KO BK BX            | 버전                                     |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1545710000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 코딩 요소, 검정, 극 수: 1  |  |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              |  |  |
| 수량         | 50 ST                      |  |  |

### 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | SDS 0.6X3.5X100            | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2749340000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |
| 유형         | SDIS 0.6X3.5X100           | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2749810000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드 두께(A): 0.6 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4050118897012              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |

**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

십자 스크류드라이버 Phillips



십자 스크류드라이버, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, ISO 8764-PH에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 유형         | SDK PH1 X 80               | 버전   |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2749410000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4.5 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895636              |  |  |
| 수량         | 1 ST                       |  |  |

십자 스크류드라이버 Pozidriv



십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | SDK PZ1 X 80               | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2749440000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 14.5 mm, 80 mm, 블레이드 두께(A): 1 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |   |  |
| 수량         | 1 ST                       |   |  |

## BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 대응물

### SL 5.08/135



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL 5.08/23/135 3.2SN OR... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1603270000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190010805              | 수: 23, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |  |

### SL 5.08/135B



135° 아웃렛 방향의 수형 결선. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SL 5.08/23/135B 3.2SN O... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1605740000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,            |
| GTIN (EAN) | 4008190056117              | 5.08 mm, 극 수: 23, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 20 ST                      | 박스  |

### SL 5.08/180



직선 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL 5.08/23/180 3.2SN OR... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1519360000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4008190124090              | 수: 23, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스  |
| 수량         | 20 ST                      |  |


**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

**SL 5.08/90**




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SL 5.08/23/90 3.2SN OR ... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1510160000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190058760              |   |
| 수량         | 20 ST                      |   |

**SL 5.08/90B**




90° 아웃렛 방향의 수형 커넥터. 솔더 핀 길이는 웨이브 플로우 솔더링을 위해 최적화되어 있습니다. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL 5.08/23/90B 3.2SN OR... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1512460000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4008190029371              |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |

**SL 5.08HC/180**



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

**일반 주문 데이터**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SL 5.08HC/23/180 3.2SN ... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1148580000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248935444              |   |
| 수량         | 20 ST                      |   |

**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL 5.08HC/23/180 3.2SN ... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1146700000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 슬더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248108701              |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |

**SL 5.08HC/180B**




섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 슬더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 슬더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SL 5.08HC/23/180B 3.2SN... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1150050000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 슬더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스  |
| GTIN (EAN) | 4032248935925              |   |
| 수량         | 20 ST                      |   |
| 유형         | SL 5.08HC/23/180B 3.2SN... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1148010000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 슬더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248107971              |   |
| 수량         | 20 ST                      |   |

**SL 5.08HC/180G**



섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 직선 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 슬더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 슬더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL 5.08HC/23/180G 3.2SN... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1149330000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 슬더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스  |
| GTIN (EAN) | 4032248935161              |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |
| 유형         | SL 5.08HC/23/180G 3.2SN... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1147240000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 슬더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248933501              |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |

**BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

대응물

**SL 5.08HC/90**




유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

**일반 주문 데이터**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL 5.08HC/23/90 3.2SN B... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1155300000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4050118050608              | 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스    |
| 수량         | 20 ST                      |  |
| 유형         | SL 5.08HC/23/90 3.2SN O... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1147220000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 |
| GTIN (EAN) | 4050118051292              | 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스   |
| 수량         | 20 ST                      |  |

**SL 5.08HC/90B**



유리 섬유 보강 플라스틱으로 제작된 핀 헤더로 90° 와이어 아웃렛을 제공하며, 웨이브 용접에 최적화되어 있습니다. 이 플랜지 기종(F)은 해당 카운터 부품 또는 회로기판에 스크류로 고정될 수 있습니다. 솔더 플랜지(LF) 버전 사용 시 회로 보드를 결선하는 추가 스크류를 사용할 필요가 없습니다. 이 제품은 또한 솔더 접점을 기계적 변형력으로부터 보호합니다. 모든 핀 헤더는 수동으로 코딩되거나 사전 코딩된 헤더로 주문할 수 있습니다. HC = 고전류

**일반 주문 데이터**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL 5.08HC/23/90B 3.2SN ... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1155810000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4050118049947              | 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정,  |
| 수량         | 20 ST                      | 박스   |
| 유형         | SL 5.08HC/23/90B 3.2SN ... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1155010000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4050118050837              | 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 20 ST                      | 박스   |

## BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 대응물

#### SLDV 5.08/180



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SLD 5.08V/46/180 3.2SN ... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1725860000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 46, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248062157              |  |
| 수량         | 10 ST                      |  |

#### SLDV 5.08/180B



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SLD 5.08V/46/180B 3.2SN... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1726950000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 46, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248062843              |   |
| 수량         | 10 ST                      |   |

#### SLDV 5.08/90



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SLD 5.08V/46/90 3.2 SN ... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1725380000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 46, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248060788              |   |
| 수량         | 10 ST                      |   |

## BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 대응물

#### SLDV 5.08/90B



솔더 핀 길이가 웨이브 플로우 용접에 최적화된 핀헤더 수형 커넥터에는 라벨링을 위한 공간이 있으며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SLD 5.08V/46/90B 3.2 SN... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1726490000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 고정 블록용 도브테일, THT 용접 결선,           |
| GTIN (EAN) | 4032248061464              | 5.08 mm, 극 수: 46, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, |
| 수량         | 10 ST                      | 박스   |

#### SL-SMT 5.08/180 Box




내열성, 직선, 개방형 끝단의 핀 헤더. 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/23/180 1.... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1775812001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08       |
| GTIN (EAN) | 4032248158485              | mm, 극 수: 23, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 20 ST                      |  |
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/23/180 3.... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1838190000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 측, THT/THR 용접 결선, 5.08       |
| GTIN (EAN) | 4032248348251              | mm, 극 수: 23, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| 수량         | 20 ST                      |  |

#### SL-SMT 5.08/180G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

## BLZP 5.08HC/23/90 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 대응물

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/23/180G 3... | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1838420000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 피쇄 축, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248348480              |   |
| 수량         | 20 ST                      |   |

#### SL-SMT 5.08HC/90 Box



90° 각도의 내고온 개방형 수형 헤더 박스 또는 테이프 포장. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/23/90 1.5... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1774972001</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 축, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248156009              |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/23/90 3.2... | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1780160000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 개방 축, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248165483              |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |

#### SL-SMT 5.08HC/90G Box



내열성 핀 헤더, 상자 또는 테이프로 포장됨. 자동 조립에 최적화된 1.5 mm 용접 핀의 테이프 형태. 리플로우 및 웨이브 용접에 적합한 3.2 mm 솔더 핀. 핀 헤더는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. HC = 고전류

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | SL-SMT 5.08HC/23/90G 3...  | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1780390000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 헤더, 피쇄 축, THT/THR 용접 결선, 5.08 mm, 극 수: 23, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스 |
| GTIN (EAN) | 4032248165711              |  |
| 수량         | 20 ST                      |  |

SLS 5.08/180B



클램프 스크류 와이어 결선형이 있는 수형 플러그 수형 플러그는 라벨링을 위한 공간을 제공하며 코딩될 수 있습니다.

일반 주문 데이터

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형         | SLS 5.08/23/180B SN OR ... | 버전  |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1645210000</a> | PCB 플러그인 커넥터, 수형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 23, 180°, 클램프 |  |
| GTIN (EAN) | 4008190284428              | 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 3.31 mm², 박스                  |  |
| 수량         | 12 ST                      |   |  |