

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





생산 공정은 지속적으로 더 효율적으로 만들어져야 합니다. 성능뿐만 아니라 에너지 효율성과 지속성도 첨단 산업에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. PROtop 전원 공급 장치는 뛰어난 성능 데이터와 모범적인 지속가능성을 결합하여, 전체 생산 시설의 생산성에 긍정적인 영향을 줍니다.

PROtop은 여러분에게 실질적인 경쟁 우위를 제공하는 많은 장점을 제공합니다. 효율이 높아 에너지 비용이 영구히 절감되는 것은 물론 수명이 길고 MTBF 값이 높아 설비 가용성이 증가하는 것 등이 그 장점입니다. 또한, 극도로 공간을 절약해주는 설계 덕분에 기능적 밀도가 높습니다. PROtop은 기존 전원 공급장치 대비 상당한 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 효율이 향상되어 약 100개의 PROtop 전원 공급 장치가 3교대 방식으로 작동하는 중형 생산시설에서 하루 평균 50kWh를 절약할 수 있습니다. 이는 연간 15,000kWh가 넘는 양이며, 시설의 탄소 발자국을 개선합니다. 표준 전원보다 2배 이상 긴 서비스 수명 역시 재구매 및 교체 비용을 지속적으로 절감시켜줍니다.

일반 주문 데이터

버전	Power supply, switch-mode power supply unit, 48
	V
주문 번호	<u>2467050000</u>
유형	PRO TOP1 960W 48V 20A CO
GTIN (EAN)	4050118481952
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-10-30T00:00:00+01:00

1

Weidmüller **3**

PRO TOP1 960W 48V 20A CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



















Type Approved

ROHS	준수	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(cULus)	E258476	
인증 번호 (cULusEX)	E470829	

치수 및 중량

깊이	125 mm	깊이 (인치)	4.9212 inch
높이	130 mm	높이 (인치)	5.1181 inch
너비	139 mm	 폭 (인치)	5.4724 inch
순중량	3382 g		

온도

보관 온도	-40 °C85 °C	작동 온도	-40 °C70 °C
작동 온도에서 습도	5100 % 비응축		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

입력

결선 방식	클램프 요크	
AC 입력 전압 범위	85277 V AC	
권장 백업 퓨즈	16 A, DI / 16 A, Char. B / 16 A, Char C	
주파수 범위 AC	4565 Hz	
정격 입력 전압	110240 V AC / 120340 V DC	
서지 보호	바리스터	
입력 퓨즈(내부)	예	
DC 입력 전압 범위	80 410 V DC	
유입 전류	최대 15 A	
입력 전압 대비 전류 소비량	전압 유형	AC
	입력 전압	100 V
	입력 전류	12 A
	전압 유형	DC
	입력 전압	120 V
	입력 전류	12 A
입력 전기 강도, 최대.	AC/DC	
공칭 소비 전력	1021 VA	

출력

출력 전력	960 W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

메인 장애 브리지 오버 시간	> 20 ms @ 115V AC/ 230 VAC		
결선 방식	클램프 요크 결선		
정격 출력 전압	48 V DC ± 1 %		
잔류 리플, 브레이킹 스파이크	<100 mVPP		
병렬 결선 옵션	예, 리던던시 및 전력 증가를 위해(ORing MOSFE	T 사용)	
출력 전압 <i>,</i> 최대	56 V		
출력 전압, 최소	45 V		
출력 전류, 최대	20 A		
출력 전압, 주	전위차계 또는 통신 모듈로 조정 가능		
U의 경우 공칭 출력 전류공칭	20 A @ 60 °C		
역내전압에 대한 보호	예		
DCL - 피크 예비 부하	부스트 기간	5 s	
	정격 전류의 배수	150 %	
	부스트 기간	15 ms	
	정격 전류의 배수	400 %	
상승 시간	≤ 100 ms		

일반 데이터

역률(대략치)	> 0.9	AC 장애 브리징 시간 @ I공칭	> 20 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
효율성	94%	보호 등급	IP20
서지 전압 범주	III, II	장착 위치, 설치 알림	DIN 레일 TS 35에 수평 방향, 탑과 하단 50mm 클리어런스, 공기 흐름 자유로움, 인접 하위 어셈블리에 대한 10mm 클리어런스.
하우징 버전	금속, 내부식성	감소	> 60°C (2.5% / 1°C)
누전 전류, 최대	3.5 mA	보호 코팅	예
전원 상실, 무부하	10 W	 단락 보호	예, 내부
전원 상실, 공칭 부하	61.3 W		

절연 조정

서지 전압 범주	III, II	오염 심각도	2	
보호 등급	I, PE 결선 사용	절연 전압, 입력/출력	3.5 kV	
절연 전압, 출력/접지	3.2 kV	절연 전압, 출력/접지	0.5 kV	

EMC / 충격/진동

내충격성 IEC 60068-2-27	모든 방향에서 30 g	EN55032 규격 소음 방출	Class B
다음에 따른 간섭 내성 테스트	EN 55032:2015, EN 55024:2010/A1:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/ A1:2011, EN 61000-6-4:2007/ A1:2011	내진동성 IEC 60068-2-6	2.3 g (DIN 레일), 4 g (직접 장착)

전기 안전(적용 표준)

전기 기계 장비	EN60204 규격	안전 초저전압	IEC 60950-1에 따른 SELV, EN 60204-1 규격 적합 PELV
스위치 모드 전원 공급용 안전 변압기	EN 61558-2-16 규격		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

결선 데이터(신호)			
와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최대	1.5 mm²	와이어 결선 방식	스크류 결선
와이어 단면적, AWG/kcmil , 최대	16	와이어 단면적, 솔리드 , 최소	0.2 mm ²
와이어 단면적, 솔리드 , 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최소	0.2 mm ²

28 mm²

연결 데이터(입력)

와이어 단면적, AWG/kcmil, 최소

결선 방식	클램프 요크	단자대 수 L/N/PE의 경우 3
스크류드라이버 블레이드	0.8 x 4.0	 컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대 10 AWG
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	26 AWG	와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대 4 mm²
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	0.22 mm ²	컨덕터 단면적, 리지드 , 최대 6 mm²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최소	0.18 mm ²	

연결 데이터(출력)

결선 방식	클램프 요크 결선	단자대 수	5 (+ + /)
컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최대	6 AWG	컨덕터 단면적, AWG/kcmil , 최소	22 AWG
컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최대	16 mm ²	컨덕터 단면적, 플렉서블 , 최소	6 mm ²
컨덕터 단면적, 리지드 , 최대	16 mm ²	컨덕터 단면적, 리지드 , 최소	0.2 mm ²
스크류드라이버 블레이드	1.0 x 5.5		

신호

유동 접점	ଜା	LED 녹색/빨간색	초록색: 작동 (무고장), 녹색 점멸: 조기 경보 I>90%, 녹색/적색 점멸: 출력 스위치 오프
			ㅁ글: ᆯ ᆨ ㅡᆩ지 ㅗㅡ (스위치 오프 모드), 적색 점멸: 과부하/오류
사데 리웨이/치대 브롱()	츠려 저아 OV/20 V DC / 1		

상태 릴레이(최대 부하)	출력 전압 OK(30 V DC / 1
	A)

보증

시간 간격	3년

분류

EC002540	ETIM 7.0	EC002540
EC002540	ETIM 9.0	EC002540
EC002540	ECLASS 9.0	27-04-07-01
27-04-07-01	ECLASS 10.0	27-04-07-01
27-04-07-01	ECLASS 12.0	27-04-07-01
27-04-07-01	ECLASS 14.0	27-04-07-01
27-04-07-01		
	EC002540 EC002540 27-04-07-01 27-04-07-01 27-04-07-01	EC002540 ETIM 9.0 EC002540 ECLASS 9.0 27-04-07-01 ECLASS 10.0 27-04-07-01 ECLASS 12.0 27-04-07-01 ECLASS 14.0







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

엔드 브래킷









바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 WEW 35/1 V0 GF SW 주문 번호

1478990000

4050118286892

수량

GTIN (EAN)

유형 WEW 35/2 V0 GF SW

주문 번호 1479000000 GTIN (EAN) 4050118286779

수량 50 ST 버전

버전

엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 8 mm, 130 °C

엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 12 mm, 130 $^{\circ}$ C

일자 스크류드라이버



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나디움-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 GTIN (EAN) SDIS SLIM 0.6X3.5X100

2749610000

4050118896350

조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드

두께(A): 0.6 mm

설치



바이드뮬러 전원 공급 장치용 장착 액세서리.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

인	ㅂ١	주문	뎨	In	lΕΙ
=	Τ.	一で こうしょう		ıvı	

유형	PRO TOP BRACKETS	버전
주문 번호	2575900000	Mounting foot
GTIN (EAN)	4050118683059	
수량	1 ST	
유형	MTA 45 MF	버전
주문 번호	1251310000	Electronics housings, Mounting flange
GTIN (EAN)	4050118042719	
수량	1 ST	
유형	CP A WALLADAPTER 30 MM	버전
주문 번호	1461870000	
GTIN (EAN)	4050118268225	
수량	1 ST	

통신 모듈



바이드뮬러의 플러그 입력 통신 모듈은 개별 구성 요소가 클라우드로 관련 데이터를 교환할 수 있도록 합니다. 이는 효율성, 품질, 프로세스 안정성 및 가용성 증가에 결정적인 역할을 하는 요소인 상태 모니터링 및 원격 제어성을 사용하여 목표 프로세스 최적화의 토대를 마련합니다. 통신 모듈은 IP20 보호에 따라 설계되었으며, 공구 없이 동작할 수 있고 다른 맞춤형 통신 프로토콜에 유연하게 적응할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	PRO COM CAN OPEN	버전
주문 번호	2467320000	Communication module
GTIN (EAN)	4050118482225	
수량	1 ST	
유형	PRO COM CAN OPEN EX	버전
주문 번호	2467340000	Communication module
GTIN (EAN)	4050118481822	
수량	1 ST	
유형	PRO COM DISPLAY 7S	버전
유형 주문 번호	PRO COM DISPLAY 7S 2466960000	버전 Communication module
주문 번호	2466960000	
주문 번호 GTIN (EAN)	2466960000 4050118481808	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	2466960000 4050118481808 1 ST	Communication module
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	2466960000 4050118481808 1 ST PRO COM IO-LINK	Communication module 버전
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형 주문 번호	2466960000 4050118481808 1 ST PRO COM IO-LINK 2587360000	Communication module 버전



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

BCZ 3.81/270F



와이어를 결선하기 위한 클램프 스크류 시스템이 있는 암형 소켓 커넥터

3개의 와이어 아웃렛 방향이 사용 가능하며 유연한 결선 레벨 설계 옵션을 제공합니다.

- 플러깅 방향에 평행한 180° 와이어
- 플러깅 방향에 수직이고 플러깅 방향 위에 있는 90° 와이어
- 플러깅 방향에 수직이고 플러깅 방향 아래에 있는 270° 와이어

매우 다양한 요구사항을 충족하는 3개의 하우징 형상이 있으며, 다음에서 선택할 수 있습니다.

- 플랜지가 없는 표준 하우징
 스크류(F)가 있는 플랜지
 변형이 없고 공구가 필요하지 않은 잠금 및 분리 래칭을 위한 Weidmüller의 특허 받은 탈착 래치(LR)가 있는 플랜지.

Weidmüller의 3.81-mm-피치(0.15 인치) 플러그인 커넥터는 기존의 커넥터 레이아웃과 호환되며 라벨링 및 코딩을 위한 공간을 제공합니다.

일반 주문 데이터

BCZ 3.81/03/270F SN BK ... 유형 버전

> 2569240000 PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.81 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프

GTIN (EAN) 4050118592436 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², 박스

수량 50 ST

주문 번호

BUZ 10.16HP/180SF



유지보수가 필요 없는 바이드뮬러의 스틸 클램프 결선을 지원하는 고성능 암형 헤더입니다. 공구 없이도 확실하고 빠르게 고정할 수 있도록 특허를 받은 다기능 플랜지를 사용하여 병렬로 장착합니다(폴 손실 없음). 잘못된 결선을 방지하는 짝을 이루는 형태 덕분에 실현된 최대의 결선 및 작동 신뢰성, 그리고 특유의 코딩 다양성, 잘못된 배선 방지 및 4-포인트 실버 접점.

일반 주문 데이터

유형 BUZ 10.16HP/04/180SF AG... 버전

주문 번호 1924720000 PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 10.16 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프

GTIN (EAN) 4032248564873 요크 결선, 클램프 범위, 최대: 16 mm², 박스

수량 20 ST

작성 날짜 12.11.2025 09:48:03 MEZ