

PRO TOPDC 24V/24V 5A EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PROtop DCDC 컨버터는 생산 또는 공정 설비의 현장
장치에 공급할 때 발생할 수 있는 그라운드 루프를 피하기
위해 안전 전기 격리용으로 이용됩니다. DCDC 컨버터는
긴 공급 라인에서 사용하여 공급 전압을 새로 고침할 수
있습니다. 일체형 ORing MOSFET이 내부 단락이 발생할
수 있는 경우 높은 신뢰도로 디커플링을 수행합니다. 이종
장치 용도나 전력 증강 용도로 PROtop 시리즈의 ACDC와
DCDC 컨버터를 직접 병렬 연결할 수 있습니다. 따라서,
흔히 사용하는 다이오드나 이중 모듈은 전혀 필요가
없습니다. 또한, 강력한 DCL 기술을 적용한 PROtop DCDC
컨버터의 통신 장치는 완전한 데이터 투명성과 연계 제어
기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	DC/DC converter
주문 번호	2467290000
유형	PRO TOPDC 24V/24V 5A EX
GTIN (EAN)	4050118482195
수량	1 items

PRO TOPDC 24V/24V 5A EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

깊이	125 mm	깊이 (인치)	4.9212 inch
높이	130 mm	높이 (인치)	5.1181 inch
너비	35 mm	폭 (인치)	1.378 inch
순중량	800 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도에서 습도	5...100 % 비응축	개시	≥ -40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

입력

결선 방식	스크류 결선												
정격 입력 전압	24 V DC												
입력 전압, 최대	31.2 V												
입력 전압, 최소	14 V												
와이어 결선 방식	스크류 결선												
입력 퓨즈(내부)	예												
DC 입력 전압 범위	14 V...31.2 V (linear Derating from 18 V...14 V, 60% rated load @ Uin 14 V)												
유입 전류	최대 5 A												
유입 전류 제한	예												
입력 전압 대비 전류 소비량	<table> <tr> <td>전압 유형</td> <td>DC</td> </tr> <tr> <td>입력 전압</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>입력 전류</td> <td>5.7 A</td> </tr> <tr> <td>전압 유형</td> <td>DC</td> </tr> <tr> <td>입력 전압</td> <td>18 V</td> </tr> <tr> <td>입력 전류</td> <td>7.6 A</td> </tr> </table>	전압 유형	DC	입력 전압	24 V	입력 전류	5.7 A	전압 유형	DC	입력 전압	18 V	입력 전류	7.6 A
전압 유형	DC												
입력 전압	24 V												
입력 전류	5.7 A												
전압 유형	DC												
입력 전압	18 V												
입력 전류	7.6 A												
공칭 소비 전력	134.8 VA												

출력

출력 전력	120 W
결선 방식	클램프 요크 결선
정격 출력 전압	24 V DC ± 1 %
잔류 리플, 브레이킹 스파이크	<40 mVPP@25 °C
병렬 결선 옵션	예, 최대 10

PRO TOPDC 24V/24V 5A EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

출력 전압, 최대	28.8 V										
출력 전압, 최소	22.5 V										
출력 전류, 최대	6.5 A										
와이어 결선 방식	스크류 결선										
출력 전압, 주	전위차계 또는 통신 모듈로 조정 가능										
U의 경우 공칭 출력 전류공칭	5 A @ 60 °C										
용량성 부하	무제한										
메인 장애 브리지 오버 시간	<table border="1"> <tr><td>메인 장애 브리지 오버 시간, 최소</td><td>10 ms</td></tr> <tr><td>입력 전압 유형</td><td>DC</td></tr> <tr><td>입력 전압</td><td>24 V</td></tr> <tr><td>출력 전류</td><td>5 A</td></tr> <tr><td>출력 전압</td><td>24 V</td></tr> </table>	메인 장애 브리지 오버 시간, 최소	10 ms	입력 전압 유형	DC	입력 전압	24 V	출력 전류	5 A	출력 전압	24 V
메인 장애 브리지 오버 시간, 최소	10 ms										
입력 전압 유형	DC										
입력 전압	24 V										
출력 전류	5 A										
출력 전압	24 V										
역내전압에 대한 보호	예										
DCL - 피크 예비 부하	<table border="1"> <tr><td>부스트 시간</td><td>15 ms</td></tr> <tr><td>정격 전류의 배수</td><td>600 %</td></tr> <tr><td>부스트 시간</td><td>5 s</td></tr> <tr><td>정격 전류의 배수</td><td>200 %</td></tr> </table>	부스트 시간	15 ms	정격 전류의 배수	600 %	부스트 시간	5 s	정격 전류의 배수	200 %		
부스트 시간	15 ms										
정격 전류의 배수	600 %										
부스트 시간	5 s										
정격 전류의 배수	200 %										
상승 시간	≤ 100 ms										

일반 데이터

효율성	89%	보호 등급	IP20
서지 전압 범주	I, II, III	장착 위치, 설치 알림	TS 35 장착 레일에 자유로운 공기 공급을 위해 위 아래로 50 mm 여유 공간을 둡니다.
하우징 버전	금속, 내부식성	감소	> 60°C (2.5% / 1°C)
인접	아니요	보호 코팅	예
전원 상실, 무부하	5 W	단락 보호	예
전원 상실, 공칭 부하	14.8 W		

절연 조정

서지 전압 범주	I, II, III	보호 등급	III, 접지 결선 없음, SELV
절연 전압, 입력/출력	1.41 kV	절연 전압, 출력/접지	1.41 kV
절연 전압, 출력/접지	0.7 kV		

EMC / 충격/진동

내충격성 IEC 60068-2-27	모든 방향에서 30 g	EN55032 규격 소음 방출	Class B
다음에 따른 간접 내성 테스트	EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007/ A1:2011, EN 61000-6-4:2007/ A1:2011, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, EN 61000-4-5:2005, EN 61000-4-6:2008, IEC 61000-4-8	내진동성 IEC 60068-2-6	2.3 g (DIN 레일), 4 g (직접 장착)

전기 안전(적용 표준)

전기 기계 장비	EN60204 규격	안전 초저전압	IEC 60950-1에 따른 SELV, EN 60204-1 규격 적합 PELV
스위치 모드 전원 공급용 안전 변압기	EN 61558-2-16 규격		

PRO TOPDC 24V/24V 5A EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

결선 데이터(신호)

와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최대	1.5 mm ²
와이어 단면적, AWG/kcmil, 최대	16
와이어 단면적, 슬리드, 최대	1.5 mm ²
와이어 단면적, AWG/kcmil, 최소	28 mm ²

와이어 결선 방식	스크류 결선
와이어 단면적, 슬리드, 최소	0.2 mm ²
와이어 결선 단면적, 연질(신호), 최소	0.2 mm ²

연결 데이터(입력)

결선 방식	스크류 결선
스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5
컨덕터 단면적, AWG/kcmil, 최소	30 AWG
컨덕터 단면적, 플렉서블, 최소	0.2 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도, 최소	0.2 mm ²

단자대 수	(+, -)의 경우 2
컨덕터 단면적, AWG/kcmil, 최대	12 AWG
와이어 결선 단면적, 플렉서블(입력), 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도, 최대	4 mm ²

연결 데이터(출력)

결선 방식	클램프 요크 결선
컨덕터 단면적, AWG/kcmil, 최대	12 AWG
컨덕터 단면적, 플렉서블, 최대	4 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도, 최대	4 mm ²
스크류드라이버 블레이드	0.6 x 3.5

단자대 수	4(+/ -)
컨덕터 단면적, AWG/kcmil, 최소	30 AWG
컨덕터 단면적, 플렉서블, 최소	0.2 mm ²
컨덕터 단면적, 리지도, 최소	0.2 mm ²

신호

유동 접점	예	LED 녹색/빨간색	초록색: 작동 (무고장), 녹색 점멸: 초기 경보 >90%, 녹색/적색 점멸: 출력 스위치 오프 (스위치 오프 모드), 적색 점멸: 과부하/오류
상태 릴레이(최대 부하)	출력 전압 OK(30 V DC / 1 A)		

분류


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

PRO TOPDC 24V/24V 5A EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



PRO TOPDC 24V/24V 5A EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

BLZP 5.08HC/90F SN



와이어 결선을 위한 클램프 스크류가 있는 암형 플러그 및 직각(90° or 270°) 아웃렛 방향. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	BLZP 5.08HC/02/90F SN B...	버전
주문 번호	1950040000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.08 mm, 극 수: 2, 90°, 클램프
GTIN (EAN)	4032248627974	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스
수량	90 ST	

BLZP 5.00HC/90F SN



와이어 결선을 위한 클램프 스크류가 있는 암형 플러그 및 직각(90° or 270°) 아웃렛 방향. 암형 커넥터는 라벨링 공간을 제공하며 코딩이 가능합니다. 플랜지 또는 탈착 래치로 체결 이 제품은 또한 통합 십자/일자 스크류를 갖추고 있으며, 와이어의 불충분한 삽입을 방지하고, 열린 클램프 상태로 제공됩니다. HC = 고전류

일반 주문 데이터

유형	BLZP 5.00HC/04/90F SN B...	버전
주문 번호	2568290000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 4, 90°, 클램프
GTIN (EAN)	4050118578812	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 4 mm ² , 박스
수량	72 ST	


PRO TOPDC 24V/24V 5A EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

BCZ 3.81/270F



와이어를 결선하기 위한 클램프 스크류 시스템이 있는 암형 소켓 커넥터

3개의 와이어 아웃렛 방향이 사용 가능하며 유연한 결선 레벨 설계 옵션을 제공합니다.

- 플러깅 방향에 평행한 180° 와이어
- 플러깅 방향에 수직이고 플러깅 방향 위에 있는 90° 와이어
- 플러깅 방향에 수직이고 플러깅 방향 아래에 있는 270° 와이어

매우 다양한 요구사항을 충족하는 3개의 하우징 형상이 있으며, 다음에서 선택할 수 있습니다.

- 플랜지가 없는 표준 하우징
- 스크류(F)가 있는 플랜지
- 변형이 없고 공구가 필요하지 않은 잠금 및 분리 래칭을 위한 Weidmüller의 특허 받은 탈착 래치(LR)가 있는 플랜지.

Weidmüller의 3.81-mm-피치(0.15 인치) 플러그인 커넥터는 기존의 커넥터 레이아웃과 호환되며 라벨링 및 코딩을 위한 공간을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	BCZ 3.81/03/270F SN BK ...	버전
주문 번호	2569240000	PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 3.81 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프
GTIN (EAN)	4050118592436	요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm ² , 박스
수량	50 ST	