

### 제품 이미지



퓨즈 단자대 및 부품 단자대는 보호 및 기능 요소를 단자대에 직접 통합할 수 있게 합니다. 퓨즈 단자대는 내장형 퓨즈 홀더를 포함하여 전기 회로를 과부하로부터 안정적으로 보호하며 제어 및 분배기 레일 시스템에 이상적입니다. 부품 단자대는 다이오드, 저항기 또는 LED와 같은 전자 부품을 배선에 직접 통합할 수 있게 합니다. 이를 통해 공간 절약형이며 명확하게 배열된 스위칭 기능 및 신호 분리를 구현할 수 있습니다. 두 유형의 단자대 모두 높은 안전성, 쉬운 유지보수 및 기능 중심의 컴팩트한 설치를 보장합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | 퓨즈 단자대, 스크류 결선, 진한 베이지색, 25 mm², 32 A, 1500 V, 결선 수: 2, 레벨 수: 1, TS 35 |
| 주문 번호      | <a href="#">2469360000</a>                                             |
| 유형         | WSI 25 10X85 1.5KV                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118517965                                                          |
| 수량         | 5 items                                                                |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.                                            |
| 이용가능 기간    | 2021-12-31T00:00:00+01:00                                              |
| 대체용 제품     | <a href="#">FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V</a>                             |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(UL)             | E355388                 |

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 65 mm   | 깊이 (인치) | 2.5591 inch |
| 높이  | 130 mm  | 높이 (인치) | 5.1181 inch |
| 너비  | 22.5 mm | 폭 (인치)  | 0.8858 inch |
| 순중량 | 87.3 g  |         |             |

### 온도

|              |                |              |               |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 125 °C        |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### UL 등급 데이터

|           |         |
|-----------|---------|
| 인증 번호(UL) | E355388 |
|-----------|---------|

### 등급 데이터

|                          |         |            |             |
|--------------------------|---------|------------|-------------|
| 정격 단면적                   | 25 mm²  | 정격 전압      | 1500 V      |
| 인접 단자대에 대한 정격 전압         | 1500 V  | 정격 AC 전압   | 1000 V      |
| 정격 DC 전압                 | 1500 V  | 정격 전류      | 32 A        |
| 최대 와이어에서 전류              | 32 A    | 표준 규격      | IEC 60269-6 |
| IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 0.32 mΩ | 정격 임펄스 내전압 | 6 kV        |
| IEC 60947-7-x 규격 전력 손실   | 3.23 W  | 서지 전압 범주   | III         |
| 오염 심각도                   | 3       |            |             |

### 시스템 사양

|               |       |               |     |
|---------------|-------|---------------|-----|
| 엔드 커버 플레이트 필요 | 아니요   | 전위 수          | 1   |
| 레벨 수          | 1     | 레벨당 클램프 지점 개수 | 2   |
| 계층당 전위 수      | 1     | PE 결선         | 아니요 |
| 장착 레일         | TS 35 | N-기능          | 아니요 |
| PE 기능         | 아니요   | PEN 기능        | 아니요 |

### 일반

|                 |        |       |             |
|-----------------|--------|-------|-------------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 4  | 설치 권고 | TS 35       |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 18 | 표준 규격 | IEC 60269-6 |
| 장착 레일           | TS 35  |       |             |

### 기술 데이터

#### 자재 데이터

|              |     |       |         |
|--------------|-----|-------|---------|
| 기본 재질        | PA  | 컬러 코드 | 진한 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 |       |         |

#### 추가 기술 데이터

|           |       |           |     |
|-----------|-------|-----------|-----|
| 스냅인 페그 포함 | 아니요   | 개방측       | 달힘  |
| 스냅온       | 아니요   | 장착물 유형    | 클립인 |
| 설치 권고     | TS 35 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
| 장착 유형     | 스냅온   |           |     |

#### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

|                                                   |                      |       |                      |        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|--------|
| IEC 60947-1 규격 게이지                                | A7                   |       |                      |        |
| 결선 단면규격 AWG, 최대                                   | AWG 4                |       |                      |        |
| 결선 방향                                             | 측면                   |       |                      |        |
| 조임 토크, 최대                                         | 2.5 Nm               |       |                      |        |
| 조임 토크, 최소                                         | 2 Nm                 |       |                      |        |
| 탈피 길이                                             | 11 mm                |       |                      |        |
| 결선 유형                                             | 스크류 결선               |       |                      |        |
| 결선 수                                              | 2                    |       |                      |        |
| 클램프 범위, 최대                                        | 25 mm <sup>2</sup>   |       |                      |        |
| 클램프 범위, 최소                                        | 0.75 mm <sup>2</sup> |       |                      |        |
| 클램프 스크류                                           | M 5                  |       |                      |        |
| 블레이드 크기                                           | Gr. PZ2              |       |                      |        |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                                   | AWG 18               |       |                      |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 16 mm <sup>2</sup>   |       |                      |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm <sup>2</sup> |       |                      |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 16 mm <sup>2</sup>   |       |                      |        |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰<br>DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm <sup>2</sup> |       |                      |        |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대                              | 16 mm <sup>2</sup>   |       |                      |        |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소                              | 0.75 mm <sup>2</sup> |       |                      |        |
| 결선 단면적, 꼬임, 최대                                    | 25 mm <sup>2</sup>   |       |                      |        |
| 결선 단면적, 꼬임, 최소                                    | 0.75 mm <sup>2</sup> |       |                      |        |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소                             | 0.75 mm <sup>2</sup> |       |                      |        |
| 결선 단면적, 가는 꼬임, 최소                                 | 0.75 mm <sup>2</sup> |       |                      |        |
| 클램프형 도체                                           | 결선 규격                |       | 스크류 결선               |        |
|                                                   | 도체 결선 단면적            | 유형    | 꼬임, H07V-R           |        |
|                                                   |                      | 최소    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |        |
|                                                   |                      | 최대    | 25 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                                   |                      | 공칭    | 25 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                                   | 와이어 종단 페룰            | 탈피 길이 | 최소                   | 11 mm  |
|                                                   |                      |       | 최대                   | 11 mm  |
|                                                   |                      |       | 공칭                   | 11 mm  |
|                                                   |                      | 조임 토크 | 최소                   | 2 Nm   |
|                                                   |                      |       | 최대                   | 2.5 Nm |
|                                                   | 결선 규격                |       | 스크류 결선               |        |
|                                                   | 도체 결선 단면적            | 유형    | 연선, H05(07) V-K      |        |
|                                                   |                      | 최소    | 0.75 mm <sup>2</sup> |        |
|                                                   |                      | 최대    | 16 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                                   |                      | 공칭    | 16 mm <sup>2</sup>   |        |
|                                                   | 와이어 종단 페룰            | 탈피 길이 | 최소                   | 11 mm  |
|                                                   |                      |       | 최대                   | 11 mm  |

### 기술 데이터

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 조임 토크 | 공칭 | 11 mm  |
|       | 최소 | 2 Nm   |
|       | 최대 | 2.5 Nm |

#### 퓨즈 단자대

|                               |            |                      |      |
|-------------------------------|------------|----------------------|------|
| 카트리지 퓨즈                       | 10 x 85 mm | 퓨즈 홀더(카트리지 홀더)       | 플러그형 |
| 디스플레이                         | LED 미포함    | 전력 손실, 1-폴; 2-폴; 3-폴 |      |
| 반도체 보호 기능이 있는 퓨즈에 대한 허용 전력 손실 |            |                      |      |


#### 중요 참고 사항

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 제품 정보 | 최대 12kV의 임펄스 전압 테스트 완료. |
|-------|-------------------------|

#### 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ETIM 10.0   | EC000899    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 |             |             |

도면



## 액세서리

### 십자 스크류드라이버, Pozidrive



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 인증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나듐-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형         | SDIK PZ2 SL                | 버전               |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1274740000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118073218              |                  |  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |  |

### 십자 스크류드라이버 Pozidriv



십자 스크류드라이버, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, ISO 8764/1-PZ에 따른 출력, ChromTop 팁, SoftFinish 그립

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                  |  |
|------------|----------------------------|------------------|--|
| 유형         | SDK PZ2                    | 버전               |  |
| 주문 번호      | <a href="#">9008540000</a> | 스크류드라이버, 스크류드라이버 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056538              |                  |  |
| 수량         | 1 ST                       |                  |  |

### 마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.


#### 일반 주문 데이터

|            |                            |             |  |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 유형         | BZT 1 WS 10/5              | 버전          |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1805490000</a> | 액세서리, 마커 홀더 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |             |  |
| 수량         | 100 ST                     |             |  |

## 액세서리

|            |                            |             |
|------------|----------------------------|-------------|
| 유형         | BZT 1 ZA WS 10/5           | 버전          |
| 주문 번호      | <a href="#">1805520000</a> | 액세서리, 마커 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |             |
| 수량         | 100 ST                     |             |

## 엔드 브래킷




바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 유형         | ZST 1                      | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">1269070000</a> | 액세서리, 액세서리 홀더 |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |               |
| 수량         | 25 ST                      |               |

## 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄


맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 유형         | ESG 6/15 K MC NE WS        | 버전                                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">1880100000</a> | ESG, 디바이스 마커 x 15 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착            |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |                                                          |
| 수량         | 200 ST                     |                                                          |
| 유형         | MF 5/12 MC NE WS           | 버전                                                       |
| 주문 번호      | <a href="#">1250090000</a> | MultiFit, 단자대 마커, 5 x 12 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Phoenix, 흰색 |
| GTIN (EAN) | 4050118040463              |                                                          |
| 수량         | 250 ST                     |                                                          |

### 액세서리

#### 엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 유형         | WEW 35/2                   | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1061200000</a> | 엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 35, HB, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |
| 유형         | WEW 35/2 GR                | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1859200000</a> | 엔드 브래킷, 회색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4032248411658              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |
| 유형         | WEW 35/2 SW                | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1061210000</a> | 엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8 mm, 100 °C     |
| GTIN (EAN) | 4032248136278              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |
| 유형         | WEW 35/2 VO GF SW          | 버전                                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1479000000</a> | 엔드 브래킷, 검정, TS 35, V-0, Wemid, 너비: 8 mm, 130 °C     |
| GTIN (EAN) | 4050118286779              |                                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                                     |