


LLFS 7.50/01/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



모든 전력 전자장치 응용(예: 태양광 인버터, 주파수 컨버터, 서보 컨트롤러, 전원 공급장치)에서 극한의 전류 및 전압 요구사항을 위한 견고하고 직접적인 결선.

일반 주문 데이터

버전	PCB 단자대, 7.50 mm, 극 수: 1, 90°, 솔더 핀 길이 (l): 5 mm, 주석 도금, 검정, 액추에이터 불포함 PUSH IN, 클램프 범위, 최대: 6 mm², 박스
주문 번호	2473420000
유형	LLFS 7.50/01/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118579406
수량	200 items
제품 데이터	IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 1000 V / 37 A / AWG 24 - AWG 8
패키징	박스

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	20.05 mm	깊이 (인치)	0.7894 inch
높이	30.56 mm	높이 (인치)	1.2031 inch
가장 낮은 버전의 높이	25.56 mm	너비	8.5 mm
폭 (인치)	0.3346 inch	순중량	4.92 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 매개변수

제품군	OMNIMATE 파워 - 시리즈 LL	와이어 결선 방식	액추에이터 불포함 PUSH IN
PCB에 장착	THT 용접 결선	도체 아웃렛 방향	90°
피치(mm)(P)	7.50 mm	피치(인치)(P)	0.295 "
극 수	1	핀 시리즈 수량	1
고객 맞춤	아니요	행 수	1
솔더 핀 길이(l)	5 mm	솔더핀 크기	d = 1.5 mm
솔더 구멍 직경(D)	2 mm	솔더 구멍 직경 공차(D)	+ 0,1 mm
폴당 용접 핀 수	2	탈피 길이	12 mm
L1(mm)	0.00 mm	L1(인치)	0.000 "
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호	IP 20	DIN VDE 57 106에 따른 터치 안전 보호	손가락 터치 안전
보호 등급	IP20		

자재 데이터

절연재	Wemid(PA)	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	절연재 그룹	I
Moisture Level (MSL)		UL 94 가연성 등급	V-0
접점 재질	구리 합금	접점 표면	주석 도금
용접 결선의 레이어 구조	4...10 µ Sn matt	보관 온도, 최소	-40 °C
보관 온도, 최대	70 °C	작동 온도, 최소	-40 °C
작동 온도, 최대	120 °C		

결선에 적합한 컨덕터

클램프 범위, 최소	0.25 mm²		
클램프 범위, 최대	6 mm²		
단선, 최소 H05(07) V-U	0.5 mm²		
단선, 최대 H05(07) V-U	4 mm²		
연선, 최소 H05(07) V-K	0.5 mm²		
연선, 최대 H05(07) V-K	6 mm²		
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소	0.25 mm²		
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대	6 mm²		
와이어 엔드 페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최소	0.25 mm²		
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대	6 mm²		
클램프형 도체	도체 결선 단면적	유형	미세 와이어
		공칭	0.5 mm²

기술 데이터

와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	14 mm
권장 와이어 종단 페룰	H0.5/18 OR		
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	1 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	15 mm
권장 와이어 종단 페룰	H1.0/18 GE		
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	1.5 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	15 mm
권장 와이어 종단 페룰	H1.5/18D SW		
	탈피 길이	공칭	12 mm
권장 와이어 종단 페룰	H1.5/12		
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	0.75 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	14 mm
권장 와이어 종단 페룰	H0.75/18 W		
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	2.5 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	14 mm
권장 와이어 종단 페룰	H2.5/19D BL		
	탈피 길이	공칭	12 mm
권장 와이어 종단 페룰	H2.5/12		
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	4 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	12 mm
권장 와이어 종단 페룰	H4.0/12		
	탈피 길이	공칭	14 mm
권장 와이어 종단 페룰	H4.0/20D GR		
도체 결선 단면적	유형	미세 와이어	
	공칭	6 mm ²	
와이어 종단 페룰	탈피 길이	공칭	14 mm
권장 와이어 종단 페룰	H6.0/20 SW		
	탈피 길이	공칭	12 mm
권장 와이어 종단 페룰	H6.0/12		

참조 텍스트

페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다. 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다

IEC 정격데이터

표준에 따라 시험완료	IEC 60947-7-1 규격	정격 전류, 극 수(Tu=20°C)	41 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C)	41 A	정격 전류, 극 수(Tu=40°C)	41 A
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C)	41 A	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2	1000 V
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2	1000 V	서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3	600 V
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2	6 kV	서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2	6 kV
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3	6 kV		

CSA에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / CSA)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / CSA)	1000 V
정격 전압(사용 그룹 D / CSA)	300 V	정격 전류(사용 그룹 B / CSA)	37 A
정격 전류(사용 그룹 C / CSA)	37 A	정격 전류(사용 그룹 D / CSA)	10 A

LLFS 7.50/01/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

UL 1059에 따른 정격 데이터

정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059)	150 V
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059)	300 V	정격 전압(사용 그룹 E / UL 1059)	1000 V
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059)	37 A	정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059)	37 A
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059)	10 A	정격 전류(사용 그룹 E / UL 1059)	37 A
와이어 단면적, AWG, 최소	AWG 24	와이어 단면적, AWG, 최대	AWG 8

패키징

패키징	박스	VPE 길이	219.00 mm
VPE 폭	212.00 mm	VPE 높이	49.00 mm

유형 테스트

테스트: 표시 내구성	표준	IEC 60947-7-4 섹션 7.1.4 / 08.13	
	테스트	원산지 표시, 유형 식별, 재질 유형, 피치, 내구성, 스트리핑 길이	
	평가	사용 가능	
테스트: 클램프 사용 가능한 단면	표준	IEC 60999-1 섹션 7 및 9.1 / 11.99, IEC 60947-1 섹션 8.2.4.5.1 / 03.11	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 0.5 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 0.5 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 경질 6 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 꼬임 6 mm ² 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/19 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 24/1 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 10/1 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 AWG 10/19 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K10 단면	
	평가	통과	
	요구 사항	IEC 60999-1 섹션 9.4 / 11.99, IEC 60999-1 섹션 9.5 / 11.99	
		0.3 kg	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-K0.5 단면	
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 H05V-U0.5 단면	
		통과	
	요구 사항	0.4 kg	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K1 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U1 단면	
	평가	통과	
	요구 사항	0.7 kg	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-K2.5 단면	
		컨덕터 유형 및 컨덕터 H07V-U2.5 단면	
	평가	통과	

풀아웃 테스트	요구 사항	0.9 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-K4 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-U4.0
	평가	통과
	요구 사항	1.4 kg
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-K6 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-U6
	평가	통과
	표준	DIN EN 60999-1 섹션 9.5 / 12.00
	요구 사항	≥20 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H05V-K0.5 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H05V-U0.5
	평가	통과
	요구 사항	≥50 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-K2.5 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-U2.5
	평가	통과
	요구 사항	≥60 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-K4 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-U4.0
	평가	통과
	요구 사항	≥80 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-K6 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-U6
	평가	통과
	요구 사항	≥35 N
	컨덕터 유형	컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-K1 컨덕터 유형 및 컨덕터 단면 H07V-U1
	평가	통과

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
참고 사항	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • The test point can only be used as potential-pickup point. • The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


기술 데이터

분류


ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		

도면


제품 이미지




Dimensional drawing




감소 곡선



감소 곡선




제품 장점



Power up to UL 600 V offset solder pins

제품 장점



Tool-free wiring Top contact security

액세서리

일자 스크류드라이버



VDE 절연 일자 스크류드라이버, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 드라이브 출력. SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDIS 0.5X3.0X100	버전	
주문 번호	9008380000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056347		
수량	1 ST		
유형	SDS 0.5X3.0X80	버전	
주문 번호	9008320000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248056262		
수량	1 ST		

추가 액세서리



완벽한 솔루션을 만들 때 어떠한 작업도 간과할 수 없습니다.
결선은 전체 프로세스의 단 한 부분을 형성합니다. 전위가 테스트, 그룹화 또는 심지어 절연되는 응용 분야에서 흔히 작고 사소한 부분이 완벽한 솔루션을 만드는 데 핵심적인 역할을 담당합니다.
시스템은 작지만 필수적인 세부 부분을 보유하고 있습니다.
• 테스트 플러그로 진단 소켓에서 신뢰할 수 있는 픽업이 보장됩니다.
제조 공정 및 응용과 연계.

일반 주문 데이터

유형	PS 2.0 MC	버전	
주문 번호	0310000000	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 테스트 플러그, 빨간색, 극 수: 1	
GTIN (EAN)	4008190000059		
수량	20 ST		

액세서리

공구



- 탈피 톨(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇 기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도 이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

일반 주문 데이터

유형	STRIPAX	버전
주문 번호	9005000000	공구, 탈피 및 절단 공구
GTIN (EAN)	4008190072506	
수량	1 ST	